

## 그림과 유사



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 버전         | SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 25, 4 mm, 황동 |
| 주문 번호      | <a href="#">0930640003</a>            |
| 유형         | SKMU M25 MS SC                        |
| GTIN (EAN) | 4032248976072                         |
| 수량         | 25 items                              |
| 배송 상태      | 단종                                    |
| 마지막 주문 날짜  | 2024-08-31T00:00:00+02:00             |
| 대체용 제품     | <a href="#">SKMU M25 MS</a>           |

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 높이  | 3.5 mm | 높이 (인치) | 0.1378 inch |
| 순중량 | 9.5 g  |         |             |

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재                            |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c                                   |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

일반 정보

|         |        |        |         |
|---------|--------|--------|---------|
| 나사산 피치  | 1.5 mm | 할로겐    | 아니요     |
| AF 크기 1 | 30 mm  | 두께     | 4.00 mm |
| 케이블 글랜드 | M 25   | 기본 재질  | 황동      |
| 외부 스레드  | M 25   | 내부 나사산 | M 25    |
| 나사선 길이  | 4 mm   |        |         |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ETIM 10.0   | EC000940    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

