데이터 시트

# SKMU M50 MS SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 그림과 유사

제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

## 일반 주문 데이터

| | |
|---|---|
| 버전 | SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 50, 5 mm, 황동 |
| 주문 번호 | 0930640006 |
| 유형 | SKMU M50 MS SC |
| GTIN (EAN) | 4032248976102 |
| 수량 | 5 items |
| 배송 상태 | 단종 |
| 마지막 주문 날짜 | 2024-08-31T00:00:00+02:00 |
| 대체용 제품 | SKMU M50 MS |

# SKMU M50 MS SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 승인

| | |
|---|---|
| ROHS | 준수 |

### 치수 및 중량

| | | | |
|---|---|---|---|
| 높이 | 5 mm | 높이 (인치) | 0.1968 inch |
| 순중량 | 67.2 g | | |

### 온도

| |
|---|
| 작동 온도 |

### 환경 제품 규정 준수

| | |
|---|---|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

### 일반 정보

| | | | |
|---|---|---|---|
| 나사산 피치 | 1.5 mm | 할로겐 | 아니요 |
| AF 크기 1 | 65 mm | 두께 | 5.00 mm |
| 케이블 글랜드 | M 50 | 기본 재질 | 황동 |
| 외부 스레드 | M 50 | 내부 나사산 | M 50 |
| 나사선 길이 | 5 mm | | |

### 분류

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

# SKMU M50 MS SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 도면