

EA-RING MS/M40 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	EA(접지 링), 접지 링, 기타, M 40, 황동
주문 번호	0930710005
유형	EA-RING MS/M40 SC
GTIN (EAN)	4032248976201
수량	10 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2024-08-31T00:00:00+02:00
대체용 제품	EA-RING MS/M 40

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

높이	86.7 mm	높이 (인치)	3.4134 inch
길이	86.7 mm	길이 (인치)	3.4134 inch
순중량	19.5 g		

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

일반 정보

O.D.	53 mm	두께	1.50 mm
케이블 글랜드	M 40	기본 재질	황동
외부 스레드	M 40	내부 직경 D2	13.50 mm
격차, 내부 직경 B	45.40 mm	폭, 외부 치수 C	31.70 mm

분류

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

도면

