

그림과 유사



Abbildung ähnlich

통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.

스페이서

장착 레일이나 DIN 레일과 인클로저 후면 벽 사이의 거리를 늘리기 위해 네 가지 다른 길이의 스테인리스 스틸 스페이스를 사용했습니다.

일반 주문 데이터

버전	Klippon TB (Terminal Box), 스페이스, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm, 깊이: 15 mm, 기본 재질: 스테인리스 스틸 1.4305(303), 은색
주문 번호	0935120000
유형	SP M6 15 S2
GTIN (EAN)	4032248699056
수량	4 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	15 mm	깊이 (인치)	0.5906 inch
높이	11.2 mm	높이 (인치)	0.4409 inch
너비	10 mm	폭 (인치)	0.3937 inch
순중량	9.3 g		

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

액세서리에 대한 일반 정보

기본 재질 스테인리스 스틸
 1.4305(303)

일반 정보

기본 재질 스테인리스 스틸
 1.4305(303)

분류

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		