데이터 시트

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

버전	Y 커넥터, M12, 신호 분배기
주문 번호	1009370000
유형	SAI-T-5S-PARA
GTIN (EAN)	4032248713622
수량	1 items

데이터 시트

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인	
ROHS	준수

치수 및 중량

순중량	24.64 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	5	코딩	A-코딩
접점 표면	금도금	하우징 기본 재질	TPU
접점 재질	CuZn	공칭 전압	60 V
정격 전류	4 A	보호 등급	IP65, IP67, IP68, 스크류된 경우
오염 심각도	3	케이블 글랜드	M 12
실드 결선	No	나사선 링 재질	니켈 도금 CuZn
하우징의 온도 범위	-30…+90 °C		

표준

커넥터 표준	IEC 61076-2-101

결선 데이터

그룹 콘센트 - 플러그인 커넥터	M12 소켓	단일 콘센트 1 - 플러그인 커넥터	M12 소켓
단일 콘센트 2 - 플러그인 커넥터	M12 핀	조임 토크	M12: 0.8 - 1.2 Nm

일반 데이터

극 수	5	코딩	A-코딩
결선 나사산	M12	접점 표면	금도금
하우징 기본 재질	TPU	접점 재질	CuZn
공칭 전압	60 V	정격 전류	4 A
AF 사이즈	13 mm	보호 등급	IP65, IP67, IP68, 스크류된 경우
오염 심각도	3	케이블 글랜드	M 12
결선 1	M12	결선 2	스크류
실드 결선	No	하우징의 온도 범위	-30…+90 °C
컨덕터 O.D.	-		

분류

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

배선도

