데이터 시트

VG 29-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



바이드뮬러는 폭넓은 인클로저 제품 외에도 광범위한 용도로 사용할 수 있는 다양한 케이블 글랜드 제품을 공급하고 있습니다.
황동, 플라스틱 및 스테인리스 스틸 소재로 만든 케이블 글랜드는 가장 다양한 IP 보호 클래스를 충족하기 때문에 어떤 산업용 인클로저에도 적합합니다.
케이블 글랜드 제품은 케이블 글랜드 시리즈와 응용 용도에 따라 VDE, UL, UR, cULus, DNV GL 또는 EN 45545 표준에 따라 승인 및 테스트를 받습니다.

일반 주문 데이터

버전	VG S(표준 스테인리스 스틸 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, 스테인리스 스틸 1.4305(303)
주문 번호	1009800000
유형	VG 29-SS 68 KB 18-25
GTIN (EAN)	4032248714629
수량	20 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2024-08-31T00:00:00+02:00
대체용 제품	VG 29-MS68

데이터 시트

VG 29-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인	CE
ROHS	준수

치수 및 중량

높이	38.5 mm	높이 (인치)	1.5157 inch
길이	46.5 mm	길이 (인치)	1.8307 inch
순중량	117.17 g		

온도

작동 온도	-40 °C...100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

케이블 외경, 최대	25 mm	케이블 외경, 최소	18 mm
O-링	NBR	조임 토크	15 Nm
작동 온도 범위, 최대	100 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C
나사산 피치	1.59 mm	할로겐	예
AF 크기 1	41 mm	AF 크기 2	41 mm
AF 사이즈	41 mm	보호 등급	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), IP69K
케이블 글랜드	PG, PG 29	기본 재질	스테인리스 스틸 1.4305(303)
실 인서트	CR	실링	NBR
외부 스레드	PG 29	나사선 길이	8 mm
캡 너트용 토크, 최대	31.00 Nm	보호 등급 (UL)	Type 4X
연결 어댑터용 토크, 최대	15.50 Nm	연결 어댑터용 토크, 최소	14.50 Nm
캡 너트용 토크, 최소	29.00 Nm		

분류

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG 29-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SKMU PG29-MS	버전
주문 번호	1719210000	SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, PG 29, 4 mm, 황동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4008190352431	
수량	50 ST	

네오프린 플랫 개스킷 - GWDR NP



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	GWDR PG29-NP	버전
주문 번호	1719600000	GWDR NP(플랫 개스킷 - 네오프렌), 실링 링, PG 29, 네오프렌
GTIN (EAN)	4008190352868	
수량	50 ST	

폴리에틸렌 플랫 개스킷 - GWDR PO



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	GWDR PG29-PO	버전
주문 번호	1719500000	GWDR PO(플랫 개스킷 - 폴리에틸렌), 실링 링, PG 29, 폴리에틸렌
GTIN (EAN)	4008190352769	
수량	50 ST	