

**VGM20-SS 68 KB 6-12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**그림과 유사**

바이드뮬러는 폭넓은 인클로저 제품 외에도 광범위한 용도로 사용할 수 있는 다양한 케이블 글랜드 제품을 공급하고 있습니다.  
 활동, 플라스틱 및 스테인리스 스틸 소재로 만든 케이블 글랜드는 가장 다양한 IP 보호 클래스를 충족하기 때문에 어떤 산업용 인클로저에도 적합합니다.  
 케이블 글랜드 제품은 케이블 글랜드 시리즈와 응용 용도에 따라 VDE, UL, UR, cULus, DNV GL 또는 EN 45545 표준에 따라 승인 및 테스트를 받습니다.

**일반 주문 데이터**

버전	VG S(표준 스테인리스 스틸 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, 스테인리스 스틸 1.4305(303)
주문 번호	<a href="#">1009860000</a>
유형	VGM20-SS 68 KB 6-12
GTIN (EAN)	4032248714681
수량	50 items

## VGM20-SS 68 KB 6-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



RoHS

준수

## 치수 및 중량

높이	30 mm	높이 (인치)	1.1811 inch
길이	32 mm	길이 (인치)	1.2598 inch
순중량	24 g		

## 온도

작동 온도 -40 °C...100 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 정보

케이블 외경, 최대	12 mm	케이블 외경, 최소	6 mm
O-링	NBR	조임 토크	8 Nm
작동 온도 범위, 최대	100 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C
나사선 피치	1.5 mm	할로겐	예
AF 크기 1	22 mm	AF 크기 2	22 mm
AF 사이즈	22 mm	보호 등급	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), IP69K
케이블 글랜드	미터, M 20	기본 재질	스테인리스 스틸 1.4305(303)
실 인서트	CR	실링	NBR
외부 스레드	M 20	나사선 길이	8 mm
캡 너트용 토크, 최대	8.50 Nm	보호 등급 (UL)	Type 4X
연결 어댑터용 토크, 최대	6.00 Nm	연결 어댑터용 토크, 최소	5.00 Nm
캡 너트용 토크, 최소	7.50 Nm		

## 케이블 글랜드 인증 번호

케이블 글랜드(GERMLLOYD) 인증 번호	E-14047	케이블 글랜드(UL) 인증 번호	E-199260
DEF   승인 조건	UL, DNV		

## 분류

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441		27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## VGM20-SS 68 KB 6-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블  
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고  
록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도  
포함되어 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	SKMU M20 MS	버전
주문 번호	<a href="#">1737000000</a>	SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 20, 3 mm, 황동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4008190956479	
수량	100 ST	

## 황동 로크 너트, 내추럴 마감



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블  
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고  
록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도  
포함되어 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	SKMU M20 MS SC	버전
주문 번호	<a href="#">0930640002</a>	SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 20, 4 mm, 황동
GTIN (EAN)	4032248849826	
수량	50 ST	

## 네오프린 플랫 개스킷 - GWDR NP



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블  
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고  
록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도  
포함되어 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	GWDR M20-NP	버전
주문 번호	<a href="#">1736240000</a>	GWDR NP(플랫 개스킷 - 네오프렌), 실링 링, M 20, 네오프렌
GTIN (EAN)	4008190956035	
수량	50 ST	

**VGM20-SS 68 KB 6-12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리****일반 주문 데이터**

유형	GWDR M20-PO	버전
주문 번호	<a href="#">1777940000</a>	GWDR PO(플랫 개스킷 - 폴리에틸렌), 실링 링, M 20, 폴리에틸렌
GTIN (EAN)	4032248158201	
수량	100 ST	

**가황 섬유 개스킷 - KSWF**

제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블  
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고  
록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도  
포함되어 있습니다.

**일반 주문 데이터**

유형	KSWF M20	버전
주문 번호	<a href="#">0899750000</a>	KSWF(플랫 개스킷 - 가황 섬유), 실링 링, M 20, 경화 섬유
GTIN (EAN)	4032248850174	
수량	25 ST	

**나일론 플랫 개스킷 - KSWN**

제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블  
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고  
록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도  
포함되어 있습니다.

**일반 주문 데이터**

유형	KSWN M20	버전
주문 번호	<a href="#">0930730002</a>	KSWN(플랫 개스킷 - 나일론), 실링 링, M 20, 나일론 6
GTIN (EAN)	4032248849802	
수량	25 ST	