

VGM40-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사

바이드뮬러는 폭넓은 인클로저 제품 외에도 광범위한 용도로 사용할 수 있는 다양한 케이블 글랜드 제품을 공급하고 있습니다.
 활동, 플라스틱 및 스테인리스 스틸 소재로 만든 케이블 글랜드는 가장 다양한 IP 보호 클래스를 충족하기 때문에 어떤 산업용 인클로저에도 적합합니다.
 케이블 글랜드 제품은 케이블 글랜드 시리즈와 응용 용도에 따라 VDE, UL, UR, cULus, DNV GL 또는 EN 45545 표준에 따라 승인 및 테스트를 받습니다.

일반 주문 데이터

버전	VG S(표준 스테인리스 스틸 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, 스테인리스 스틸 1.4305(303)
주문 번호	1009890000
유형	VGM40-SS 68 KB 18-25
GTIN (EAN)	4032248714711
수량	20 items

VGM40-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

높이	40.6 mm	높이 (인치)	1.5984 inch
길이	49.6 mm	길이 (인치)	1.9528 inch
순중량	143.7 g		

온도

작동 온도 -40 °C...100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

케이블 외경, 최대	25 mm	케이블 외경, 최소	18 mm
O-링	NBR	조임 토크	22 Nm
작동 온도 범위, 최대	100 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C
나사산 피치	1.5 mm	할로겐	예
AF 크기 1	41 mm	AF 크기 2	46 mm
AF 사이즈	41 mm	보호 등급	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), IP69K
케이블 글랜드	미터, M 40	기본 재질	스테인리스 스틸 1.4305(303)
실 인서트	CR	실링	NBR
외부 스레드	M 40	나사선 길이	9 mm
캡 너트용 토크, 최대	31.00 Nm	보호 등급 (UL)	Type 4X
연결 어댑터용 토크, 최대	12.50 Nm	연결 어댑터용 토크, 최소	11.50 Nm
캡 너트용 토크, 최소	29.00 Nm		

케이블 글랜드 인증 번호

케이블 글랜드(GERMLLOYD) 인증 번호 E-14047

DEF |승인 조건

DNV

분류

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VGM40-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리**황동 락 너트, 니켈 도금**

제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고
록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도
포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SKMU M40 MS	버전
주문 번호	1737030000	SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 40, 5 mm, 황동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4008190956509	
수량	50 ST	

황동 로크 너트, 내추럴 마감

제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고
록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도
포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SKMU M40 MS SC	버전
주문 번호	0930640005	SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 40, 4.8 mm, 황동
GTIN (EAN)	4032248976096	
수량	10 ST	

네오프린 플랫 개스킷 - GWDR NP

제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고
록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도
포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	GWDR M40-NP	버전
주문 번호	1736270000	GWDR NP(플랫 개스킷 - 네오프렌), 실링 링, M 40, 네오프렌
GTIN (EAN)	4008190956066	
수량	20 ST	

VGM40-SS 68 KB 18-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**폴리에틸렌 플랫 개스킷 - GWDR PO**

제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블
 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고
 롤넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도
 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	GWDR M40-PO	버전
주문 번호	1777970000	GWDR PO(플랫 개스킷 - 폴리에틸렌), 실링 링, M 40, 폴리에틸렌
GTIN (EAN)	4032248158232	
수량	50 ST	