


HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



커넥터의 차폐에 관해서는 다양한 요구가 있습니다. 이러한 요구사항을 충족시킬 수 있는 몇 가지 맞춤형 솔루션이 마련되어 있습니다.

- EMC 케이블 글랜드를 통한 차폐 방전
 - 차폐 클립과 함께 차폐 레버 사용
- 차폐 컨덕터를 차폐 레버에 고정하기 위해 차폐 클립을 사용합니다. 차폐 클립은 각기 다른 사이즈의 커넥터에 사용할 수 있도록 다양한 사이즈로 제공됩니다.

일반 주문 데이터

버전	사각 커넥터, 액세서리, 차폐 클램프
주문 번호	1011380000
유형	HDC SHIELD LEVER 8 LL
GTIN (EAN)	4032248717729
수량	1 items

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 30 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

버전

설치 사이즈	8	기본 재질	시트 스틸, 용융아연도금
ModuPlug®에 적합함	아니요		

분류

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

사이즈 8



크림프 결선의 경우, 결선 레벨이 크림프 접점용으로 설계되어 있습니다. 크림프 결선은 수십년 동안 하나의 표준으로 사용되어 왔습니다.

크림프 접점은 인서트와 함께 제공되지 않습니다.

폴 수: 24

정격 전류: 16 A

정격 전압: 500 V

UL/CSA에 따른 공칭 전압: 600 V AC/DC

일반 주문 데이터

유형	HDC HE 24 FC	버전
주문 번호	1211600000	HDC 인서트, 암형(Female), 500 V, 16 A, 극 수: 24, 크림프 결선, 설치
GTIN (EAN)	4008190033200	사이즈: 8
수량	1 ST	
유형	HDC HE 24 MC	버전
주문 번호	1211500000	HDC 인서트, 수형, 500 V, 16 A, 극 수: 24, 크림프 결선, 설치 사이즈: 8
GTIN (EAN)	4008190042097	
수량	1 ST	
유형	HDC HE 24 MP	버전
주문 번호	1873590000	HDC 인서트, 수형, 500 V, 16 A, 극 수: 24, PUSH IN, 설치 사이즈: 8
GTIN (EAN)	4032248458202	
수량	1 ST	
유형	HDC HE 24 FP	버전
주문 번호	1873580000	HDC 인서트, 암형(Female), 500 V, 16 A, 극 수: 24, PUSH IN, 설치
GTIN (EAN)	4032248458196	사이즈: 8
수량	1 ST	

크기 8



SNAP IN 결선 방식을 적용해 컨덕터 결선 레벨이 이미 개방되어 있어 탈피된 커넥터의 간편한 삽입이 가능합니다. 최종 위치에서는 특허받은 클램핑 메커니즘을 통해 자동으로 닫힙니다. 따라서 관리가 거의 필요 없고 안전하며 영구적, 진동 방지 결선을 구현했습니다. 바이드물러는 이처럼 최초이자 유일하게 혁신적 결선 시스템을 제공하고 있는 제조업체입니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC HE 24 N FQT BL	버전
주문 번호	2535140000	HDC 인서트, 암형(Female), 500 V, 16 A, 극 수: 24, SNAP IN, 설치
GTIN (EAN)	4050118578256	사이즈: 8
수량	1 ST	
유형	HDC HE 24 N MQT BL	버전
주문 번호	2535100000	HDC 인서트, 수형, 500 V, 16 A, 극 수: 24, SNAP IN, 설치 사이즈: 8
GTIN (EAN)	4050118578249	
수량	1 ST	

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

액세서리

사이즈 8



스크류 결선의 경우, 결선 레벨이 스크류 부품용으로 설계되어 있습니다. 모든 스크류 결선에는 전선 보호 스프링이 포함됩니다(사이즈 1의 경우에는 제외).

폴 수: 24
 정격 전류: 16 A
 정격 전압: 500 V
 UL/CSA에 따른 공칭 전압: 600 V AC/DC

일반 주문 데이터

유형	HDC HE 24 FS	버전
주문 번호	1211300000	HDC 인서트, 암형(Female), 500 V, 16 A, 극 수: 24, 스크류 결선, 설치
GTIN (EAN)	4008190067298	사이즈: 8
수량	1 ST	
유형	HDC HE 24 MS	버전
주문 번호	1211100000	HDC 인서트, 수형, 500 V, 16 A, 극 수: 24, 스크류 결선, 설치 사이즈: 8
GTIN (EAN)	4008190181703	
수량	1 ST	
유형	HDC HE 24 MS W/O SCREW	버전
주문 번호	1713600000	HDC 인서트, 수형, 500 V, 16 A, 극 수: 24, 스크류 결선, 설치 사이즈: 8
GTIN (EAN)	4008190331061	
수량	5 ST	
유형	HDC HE 24 MT	버전
주문 번호	1745850000	HDC 인서트, 수형, 500 V, 16 A, 극 수: 24, 텐션 클램프 결선, 설치
GTIN (EAN)	4008190985578	사이즈: 8
수량	1 ST	
유형	HDC HE 24 FT	버전
주문 번호	1745790000	HDC 인서트, 암형(Female), 500 V, 16 A, 극 수: 24, 텐션 클램프 결선,
GTIN (EAN)	4008190985516	설치 사이즈: 8
수량	1 ST	