

IE-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull 플러그인 커넥터, 금속, RJ45 빈 하우징

일반 주문 데이터

버전	Empty enclosure
주문 번호	1011540000
유형	IE-BHS-V14M-RJA
GTIN (EAN)	4032248718689
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E316369

치수 및 중량

깊이	34.7 mm	깊이 (인치)	1.3661 inch
높이	42 mm	높이 (인치)	1.6535 inch
너비	22.2 mm	폭 (인치)	0.874 inch
순중량	20.49 g		

온도

보관 온도		작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도			

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

컬러 코드	기타	하우징 기본 재질	아연 주조
보호 등급	IP67	플러그 주기	750
구성	라벨링 태그 홀더 포함 플러그 하우징: 9*11 mm; RJ45 및 광섬유 인서트 고정에 적합		

일반 표준


커넥터 표준	IEC 61076-3-117 Var. 14	인증 번호(cULus)	E316369
--------	-------------------------	--------------	---------

분류

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

도면

설치 단면



RJ45



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

유형	IE-BI-RJ45-FJ-B	버전
주문 번호	1963840000	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
수량	10 ST	
유형	IE-BI-RJ45-FJ-P	버전
주문 번호	1963830000	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
수량	10 ST	
유형	IE-BI-RJ45-FJ-A	버전
주문 번호	1962850000	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
수량	10 ST	
유형	IE-BI-RJ45-C	버전
주문 번호	1962840000	RJ45 인서트 소켓, 벌크헤드 인서트 커플러
GTIN (EAN)	4032248645046	
수량	10 ST	

USB



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

유형	IE-BI-USB-A	버전
주문 번호	1019570000	USB 인서트, 플랜지 인서트, 유형 A
GTIN (EAN)	4032248731602	
수량	1 ST	

액세서리

Hybrid

하이브리드, 10-극. 플러그 커넥터 버전 14용 인서트



일반 주문 데이터

유형	IE-BI-HYB-10P	버전	
주문 번호	1069010000		Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970		
수량	10 ST		
유형	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	버전	
주문 번호	1096150000		Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114		
수량	300 ST		