


RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

버전	엔드 플레이트, RS 45 주황색, 엔드 플레이트 DIN 레일 마운팅 오른쪽, 너비: 8 mm
주문 번호	1011600000
유형	AP 45/RE OR 1665
GTIN (EAN)	4032248723560
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	22.8 mm	깊이 (인치)	0.8976 inch
높이	45 mm	높이 (인치)	1.7716 inch
너비	8 mm	폭 (인치)	0.315 inch
길이	45 mm	길이 (인치)	1.7716 inch
순중량	2.35 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재료 데이터

UL 94 가연성 등급	V-2	절연재	PA 66
절연재 그룹	I	표면 마감	미처리
기본 재질	PA 66	CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수)	600 ≤ CTI

일반 데이터

컬러 코드	주황색	보호 등급	IP00
컬러 차트(유사)	RAL 2000	캡슐화 옵션	아니요

중요 참고 사항

제품 정보	이 품목은 곧 단종됩니다. 더 이상 디자인-인을 수행하지 마십시오. RS 70 및 RS 100 프로파일 시리즈를 대안으로서 사용하실 수 있습니다.
-------	---

분류

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

