

## IE-BSS-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull  
플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함 금속

## 일반 주문 데이터

|            |   |
|------------|---|
| 버전         | 플랜지 RJ45, IP67, V14 금속 플랜지, RJ45-RJ45 커플러, RJ45 어댑터 적용 표준 플랜지, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| 주문 번호      | <a href="#">1012310000</a>  |
| 유형         | IE-BSS-V14M-RJ45-C  |
| GTIN (EAN) | 4032248719969   |
| 수량         | 10 items  |

## IE-BSS-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | 준수                      |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 웹사이트</a> |
| 인증 번호(cULus)          | E316369                 |

## 치수 및 중량

|     |         |
|-----|---------|
| 순중량 | 45.27 g |
|-----|---------|

## 온도

|       |       |                |
|-------|-------|----------------|
| 보관 온도 | 작동 온도 | -40 °C...70 °C |
| 설치 온도 |       |                |

## 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

## 일반 데이터

|           |   |           |  |
|-----------|---|-----------|--|
| 결선 1      | RJ45  | 결선 2      | RJ45                                   |
| 품목 설명     | V14 금속 플랜지, RJ45-RJ45 커플러, RJ45 어댑터 적용 표준 플랜지 | 실링 재자     | aEPDM                                  |
| 하우징 기본 재질 | 아연 주조   | 범주        | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| 접점 표면     | 금 도금 니켈                                       | 외피 직경, 최소 | 5 mm                                   |
| 외피 직경, 최대 | 10 mm   | 장착 유형     | 스크류 2개                                 |
| 차폐        | 360도 올라운드 인클로저                                | 보호 등급     | IP67                                   |
| 플러그 주기    | 750   |           |  |

## 전기 속성

|              |                |              |                |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 절연 강도, 접점/차폐 | ≥ 1500 V AC/DC | 절연 강도, 접점/접점 | ≥ 1000 V AC/DC |
|--------------|----------------|--------------|----------------|

## 일반 표준

|        |   |              |         |
|--------|---|--------------|---------|
| 커넥터 표준 | IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51 | 인증 번호(cULus) | E316369 |
|--------|---|--------------|---------|


## 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001121    | ETIM 7.0    | EC001121    |
| ETIM 8.0    | EC001121    | ETIM 9.0    | EC001121    |
| ETIM 10.0   | EC001121    | ECLASS 9.0  | 27-44-03-90 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-03-90 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 12.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 |             |             |

## 도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 설치 단면



## IE-BSS-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

## 일반 주문 데이터

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| 유형         | IE-BP-V14P                 | 버전               |
| 주문 번호      | <a href="#">1058310000</a> | 플랜지 장착 하우징, 보호 캡 |
| GTIN (EAN) | 4032248799404              |                  |
| 수량         | 10 ST                      |                  |