

IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull 플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함 금속

일반 주문 데이터

버전	플랜지 RJ45, IP67, V14 금속 플랜지, RJ45 IDC 모듈, RJ45 어댑터 적용 표준 플랜지, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
주문 번호	1012320000
유형	IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248719976
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E316369

치수 및 중량

순중량	4.7 g
-----	-------

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

결선 1	RJ45	결선 2	IDC
품목 설명	V14 금속 플랜지, RJ45 IDC 모듈, RJ45 어댑터 적용 표준 플랜지	결선	TIA-568A
실링 자재	aEPDM	하우징 기본 재질	아연 주조
절연재 단면적, 최대	1.6 mm	범주	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
접점 표면	금 도금 니켈	결선 직경, 경질	0.4...0.64 mm
전선 결선 단면, 경선 (AWG)	AWG 24...AWG 22	결선 직경, 연질	0.48...0.76 mm
전선 결선 단면, 연선 (AWG)	AWG 26...AWG 22	외피 직경, 최소	5 mm
외피 직경, 최대	10 mm	장착 유형	스크류 2개
차폐	360도 올라운드 인클로저	보호 등급	IP67
플러그 주기	750		

전기 속성

절연 강도, 접점/차폐	≥ 1500 V AC/DC	절연 강도, 접점/접점	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	IEEE 802.3bt 준수		

일반 표준


커넥터 표준	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-5 1	인증 번호(cULus)	E316369
--------	------------------------------------------	--------------	---------

분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

도면

설치 단면



액세서리

더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

유형	IE-BP-V14P	버전	
주문 번호	1058310000	플랜지 장착 하우징, 보호 캡	
GTIN (EAN)	4032248799404		
수량	10 ST		