



IEC 61076-3-106 ver.1(EtherNet/IP)에 따른 bayonet
플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트를 포함한 RJ45
플라스틱 인서트

일반 주문 데이터

버전	플랜지 RJ45, IP67, Variant 1 금속, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
주문 번호	1012380000
유형	IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248720033
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(cULus)

E316369

치수 및 중량

순중량

3.5 g

온도

보관 온도

작동 온도

-40 °C...70 °C

설치 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 미존재

REACH SVHC

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP

11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

일반 데이터

결선 1

RJ45

결선 2

IDC

품목 설명

Variant 1 금속, IDC, EIA/
TIA 586 A

결선

TIA-568A

실링 자재

NBR

하우징 기본 재질

PA UL 94 V0

절연재 단면적, 최대

1.6 mm

범주

Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010)

접점 표면

금 도금 니켈

결선 직경, 경질

0.4...0.64 mm

전선 결선 단면, 경선 (AWG)

AWG 24...AWG 22

결선 직경, 연질

0.48...0.76 mm

전선 결선 단면, 연선 (AWG)

AWG 26...AWG 22

차폐

360도 올라온드 인클로저

보호 등급

IP67

플러그 주기

750

전기 속성

절연 강도, 접점/차폐

≥ 1500 V AC/DC

절연 강도, 접점/접점

≥ 1000 V AC/DC

PoE / PoE+

IEEE 802.3bt 준수

일반 표준

커넥터 표준

IEC 61076-3-106 Var. 1,
IEC 60603-7-51

인증 번호(cULus)

E316369

분류

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0


27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90


도면

설치 단면



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

상세 도면



중앙 나사 연결 사용 시 벽 두께

액세서리

더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

유형	IE-BP-V01P	버전	
주문 번호	1965700000	플랜지 장착 하우징, 보호 캡	
GTIN (EAN)	4032248653928		
수량	10 ST		

대응물

Sets - RJ45



IEC 61076-3-106 ver.1(EtherNet/IP)에 따른 bayonet 플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트를 포함한 RJ45 플라스틱 인서트

일반 주문 데이터

유형	IE-PS-V01P-RJ45-FH	버전
주문 번호	1012490000	RJ45 플러그, 공구 불필요, Variant 1 플라스틱, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248720132	(ISO/IEC 11801 2010)
수량	10 ST	
유형	IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP	버전
주문 번호	1012570000	RJ45 플러그, 공구 불필요, Variant 1 메탈, 꼬임 방지 적용, Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248720200	Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
수량	10 ST	
유형	IE-PS-V01P-RJ45-TH	버전
주문 번호	1012470000	RJ45 크림프 플러그, Variant 1 플라스틱, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248720125	11801 2010)
수량	10 ST	
유형	IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP	버전
주문 번호	1012560000	RJ45 크림프 플러그, Variant 1 플라스틱, 꼬임 방지, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248720194	(ISO/IEC 11801 2010)
수량	10 ST	