



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







IEC 61076-3-106 ver.1(EtherNet/IP)에 따른 bayonet 플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트를 포함한 RJ45 플라스틱 인서트

#### 일반 주문 데이터

버전	플랜지 RJ45, IP67, Variant 1 금속, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
주문 번호	1012380000
유형	IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248720033
수량	10 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

$\sim$	О	ı
ᅙ	L	

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(cULus)	F316369

#### 치수 및 중량

순중량 3.5 g

#### 온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C70 °C
선치 오도		

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

#### 일반 데이터

결선 1	RJ45	결선 2	IDC
품목 설명	Variant 1 금속, IDC, EIA/ TIA 586 A	결선	TIA-568A
실링 자재	NBR	하우징 기본 재질	PA UL 94 V0
절연재 단면적, 최대	1.6 mm	범주	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
접점 표면	금 도금 니켈	결선 직경, 경질	0.40.64 mm
전선 결선 단면, 경선 (AWG)	AWG 24AWG 22	결선 직경, 연질	0.480.76 mm
전선 결선 단면, 연선 (AWG)	AWG 26AWG 22	차펴	360도 올라운드 인클로저
보호 등급	IP67	플러그 주기	750

#### 전기 속성

절연 강도, 접점/차펴	≥ 1500 V AC/DC	절연 강도, 접점/접점	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	IEEE 802.3bt 준수		

#### 일반 표준

커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	인증 번호(cULus)	E316369	

### 분류

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

카탈로그 상태 / 도면 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

도면

## 설치 단면 상세 도면







중앙 나사 연결 사용 시 벽 두께





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

# 일반 주문 데이터

유형 IE-BP-V01P

주문 번호 <u>1965700000</u> GTIN (EAN) 4032248653928

4032248093

수량 10 ST

버전

플랜지 장착 하우징, 보호 캡





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 대응물

#### Sets - RJ45



IEC 61076-3-106 ver.1(EtherNet/IP)에 따른 bayonet 플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트를 포함한 RJ45 플라스틱 인서트

#### 일반 주문 데이터

유형	IE-PS-V01P-RJ45-FH	버전
주문 번호	<u>1012490000</u>	RJ45 플러그, 공구 불필요, Variant 1 플라스틱, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248720132	(ISO/IEC 11801 2010)
수량	10 ST	
유형	IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP	버전
주문 번호	1012570000	RJ45 플러그, 공구 불필요, Variant 1 메탈, 꼬임 방지 적용, Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248720200	Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
수량	10 ST	
유형	IE-PS-V01P-RJ45-TH	버전
유형 주문 번호	IE-PS-V01P-RJ45-TH 1012470000	버전 RJ45 크림프 플러그, Variant 1 플라스틱, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
		-
주문 번호	1012470000	RJ45 크림프 플러그, Variant 1 플라스틱, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
주문 번호 GTIN (EAN)	1012470000 4032248720125	RJ45 크림프 플러그, Variant 1 플라스틱, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
주문 번호 GTIN (EAN) 수량	1012470000 4032248720125 10 ST	RJ45 크림프 플러그, Variant 1 플라스틱, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형	1012470000 4032248720125 10 ST IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP	RJ45 크림프 플러그, Variant 1 플라스틱, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)  버전
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형 주문 번호	1012470000 4032248720125 10 ST IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP 1012560000	RJ45 크림프 플러그, Variant 1 플라스틱, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)  배전 RJ45 크림프 플러그, Variant 1 플라스틱, 꼬임 방지, Cat.6A / Class EA

카탈로그 상태 / 도면 5