

## IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IEC 61076-3-106 ver.1(EtherNet/IP)에 따른 bayonet 플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트를 포함한 RJ45 플라스틱 인서트

### 일반 주문 데이터

버전	플랜지 RJ45, IP67, Variant 1 금속, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
주문 번호	<a href="#">1012380000</a>
유형	IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248720033
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cULus)	E316369

치수 및 중량

순중량	3.5 g
-----	-------

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

일반 데이터

결선 1	RJ45	결선 2	IDC
품목 설명	Variant 1 금속, IDC, EIA/TIA 586 A	결선	TIA-568A
실링 자재	NBR	하우징 기본 재질	PA UL 94 V0
절연재 단면적, 최대	1.6 mm	범주	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
접점 표면	금 도금 니켈	결선 직경, 경질	0.4...0.64 mm
전선 결선 단면, 경선 (AWG)	AWG 24...AWG 22	결선 직경, 연질	0.48...0.76 mm
전선 결선 단면, 연선 (AWG)	AWG 26...AWG 22	차폐	360도 올라운드 인클로저
보호 등급	IP67	플러그 주기	750

전기 속성

절연 강도, 접점/차폐	≥ 1500 V AC/DC	절연 강도, 접점/접점	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	IEEE 802.3bt 준수		

일반 표준


커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	인증 번호(cULus)	E316369
--------	--	--------------	---------

분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


도면

설치 단면



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

상세 도면



중앙 나사 연결 사용 시 벽 두께

## 액세서리

### 더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

### 일반 주문 데이터

유형	IE-BP-V01P	버전	
주문 번호	<a href="#">1965700000</a>	플랜지 장착 하우징, 보호 캡	
GTIN (EAN)	4032248653928		
수량	10 ST		

Sets - RJ45



IEC 61076-3-106 ver.1(EtherNet/IP)에 따른 bayonet 플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트를 포함한 RJ45 플라스틱 인서트

일반 주문 데이터

유형	IE-PS-V01P-RJ45-FH	버전
주문 번호	<a href="#">1012490000</a>	RJ45 플러그, 공구 불필요, Variant 1 플라스틱, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248720132	(ISO/IEC 11801 2010)
수량	10 ST	
유형	IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP	버전
주문 번호	<a href="#">1012570000</a>	RJ45 플러그, 공구 불필요, Variant 1 메탈, 꼬임 방지 적용, Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248720200	Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
수량	10 ST	
유형	IE-PS-V01P-RJ45-TH	버전
주문 번호	<a href="#">1012470000</a>	RJ45 크림프 플러그, Variant 1 플라스틱, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248720125	11801 2010)
수량	10 ST	
유형	IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP	버전
주문 번호	<a href="#">1012560000</a>	RJ45 크림프 플러그, Variant 1 플라스틱, 꼬임 방지, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248720194	(ISO/IEC 11801 2010)
수량	10 ST	