



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







서비스 인터페이스 FrontCom® Micro, RJ45, IP65

일반 주문 데이터

버전	FrontCom Micro RJ45 모듈, TIA-568A, TIA-568B
주문 번호	<u>1018820000</u>
유형	IE-FCM-RJ45-FJ-B
GTIN (EAN)	4032248730070
수량	10 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

: C)
	7
	. (

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(cULus)	F316369

치수 및 중량

깊이	42.9 mm	깊이 (인치)	1.689 inch
높이	44 mm	높이 (인치)	1.7323 inch
너비	29.5 mm	 폭 (인치)	1.1614 inch
벽 두께, 최소	1 mm	벽 두께, 최대	5 mm
 순중량	28.88 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C70 °C
설치 온도	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	

일반 데이터

조임 토크 고정 너트	2.0 Nm	결선 1	RJ45
- 결선 2	IDC	품목 설명	FrontCom Micro RJ45 모듈
결선	TIA-568A, TIA-568B	컬러 코드	검정
하우징 기본 재질	PA UL 94 V0		1.6 mm
범주	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	접점 표면	금 도금 니켈
결선 직경 <i>,</i> 경질	0.40.64 mm	전선 결선 단면, 경선 (AWG)	AWG 24AWG 22
결선 직경, 연질	0.480.76 mm	전선 결선 단면, 연선 (AWG)	AWG 26AWG 22
외피 직경, 최소	5.5 mm	외피 직경, 최대	10 mm
장착 유형	캐비닛, 분배 박스	<u></u> 차펴	360도, 차펴 접점
보호 등급	IP65, (펴 쇄 상태)	플러그 주기	750

전기 속성

절연 강도, 접점/차펴	≥ 1500 V AC/DC	절연 강도, 접점/접점	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	IEEE 802.3bt 준수		

일반 표준

커넥터 표준	IEC 60603-7-51	인증 번호(cULus)	E316369
분류			
ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-27-02

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

치수 도면

도면



설치 단면

