

## IE-FCM-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

서비스 인터페이스 FrontCom® Micro, RJ45, IP65

## 일반 주문 데이터

버전	FrontCom Micro RJ45 모듈, TIA-568A, TIA-568B
주문 번호	<a href="#">1018820000</a>
유형	IE-FCM-RJ45-FJ-B
GTIN (EAN)	4032248730070
수량	10 items

## IE-FCM-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cULus)	E316369

## 치수 및 중량

깊이	42.9 mm
높이	44 mm
너비	29.5 mm
벽 두께, 최소	1 mm
순중량	28.88 g

깊이 (인치)	1.689 inch
높이 (인치)	1.7323 inch
폭 (인치)	1.1614 inch
벽 두께, 최대	5 mm

## 온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 데이터

조임 토크 고정 너트	2.0 Nm
결선 2	IDC
결선	TIA-568A, TIA-568B
하우징 기본 재질	PA UL 94 VO
범주	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
결선 직경, 경질	0.4...0.64 mm
결선 직경, 연질	0.48...0.76 mm
외피 직경, 최소	5.5 mm
장착 유형	캐비닛, 분배 박스
보호 등급	IP65, (폐쇄 상태)

결선 1	RJ45
품목 설명	FrontCom Micro RJ45 모듈
컬러 코드	검정
절연재 단면적, 최대	1.6 mm
접점 표면	금 도금 니켈
전선 결선 단면, 경선 (AWG)	AWG 24...AWG 22
전선 결선 단면, 연선 (AWG)	AWG 26...AWG 22
외피 직경, 최대	10 mm
차폐	360도, 차폐 접점
플러그 주기	750

## 전기 속성

절연 강도, 접점/차폐	$\geq 1500$ V AC/DC
PoE / PoE+	IEEE 802.3bt 준수

절연 강도, 접점/접점	$\geq 1000$ V AC/DC
--------------	---------------------

## 일반 표준

커넥터 표준	IEC 60603-7-51
인증 번호(cULus)	E316369

## 분류

ETIM 8.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031
ECLASS 15.0	27-18-28-92

ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 14.0	27-18-28-92


## IE-FCM-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 치수 도면



### 설치 단면

