



서비스 인터페이스 FrontCom® Micro, USB, IP65

일반 주문 데이터

버전	FrontCom Micro USB 커플링, USB 2.0, 유형 A
주문 번호	1018840000
유형	IE-FCM-USB-A
GTIN (EAN)	4032248730094
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E316369

치수 및 중량

깊이	42.9 mm	깊이 (인치)	1.689 inch
높이	44 mm	높이 (인치)	1.7323 inch
너비	29.5 mm	폭 (인치)	1.1614 inch
벽 두께, 최소	1 mm	벽 두께, 최대	5 mm
순중량	16.91 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

결선 1	USB A	결선 2	USB A
품목 설명	FrontCom Micro USB 커플링, USB 2.0	결선	유형 A
컬러 코드	검정	하우징 기본 재질	PA UL 94 V0
장착 유형	캐비닛, 분배 박스	차폐	360도, 차폐 접점
보호 등급	IP65, (폐쇄 상태)	플러그 주기	≥ 1500

일반 표준


커넥터 표준	IEC 61076-3-107	인증 번호(cULus)	E316369
--------	-----------------	--------------	---------

분류

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

도면

치수 도면



설치 단면

