



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







서비스 인터페이스 FrontCom® Micro, USB, IP65

일반 주문 데이터

버전	FrontCom Micro USB 커플링, USB 2.0, 유형 A
주문 번호	<u>1018840000</u>
유형	IE-FCM-USB-A
GTIN (EAN)	4032248730094
수량	10 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

_	О	ı
ᅙ	ĭ	

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(cULus)	E316369

치수 및 중량

깊이	42.9 mm	깊이 (인치)	1.689 inch
높이	44 mm	높이 (인치)	1.7323 inch
너비	29.5 mm	폭 (인치)	1.1614 inch
벽 두께, 최소	1 mm	벽 두께, 최대	5 mm
순중량	16.91 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C70 °C
설치 온도	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

결선 1	USB A	결선 2	USB A
품목 설명	FrontCom Micro USB 커플링, USB 2.0		유형 A
컬러 코드	검정	하우징 기본 재질	PA UL 94 V0
장착 유형	캐비닛, 분배 박스	 차펴	360도, 차펴 접점
보호 등급	IP65, (펴 쇄 상태)	플러그 주기	≥ 1500

일반 표준

분류	커넥터 표준	IEC 61076-3-107	인증 번호(cULus)	E316369
	분류			

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

치수 도면

도면



설치 단면





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

IE 조임 공구



장착공구를 사용하여 버전 04 플랜지 장착 시 너트를 조일 수 있습니다.

설명:

- 표준 공구
- 견고한 플라스틱 재질

일반 주문 데이터

유형 IE-FISP-V4 주문 번호 9204370000 GTIN (EAN) 4032248660780

2 ST 수량

버전

Mounting tool

블랭크



SM은 제어 및 시그널 발생 장치를 라벨링하기 위한 MultiCard 마커입니다. 태그는 캐리어에 클립핑되거나 태그에 이미 부착되어 있는 접착 필름을 통해 고정됩니다. PrintJet CONNECT 또는 Plotter 마킹 시스템을 사용해 맞춤형 태그를 만들 수 있습니다.

- 사용자가 필요에 맞게 신속하게 태그를 만들 수 있습니다
- 고가의 표준 태그를 비축할 필요가 없습니다
- 각인 대신 PrintJet을 사용하는 경우 내구성이 뛰어난 인쇄 품질이 가능합니다
- 극한 조건에 사용하는 경우 ETO SM 보호 필름을 권장합니다
- 홀더는 Siemens, ABB, Moeller 및 Télémécanique의 22mm 또는 30mm 직경 푸시 버튼에 사용할 수 있습니다

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

수량

SM 27/18 MC NE WS 주문 번호 1699860000 GTIN (EAN) 4008190892302

80 ST

버전

SwitchMark, 디바이스 마커, 18 x 27 mm, SwitchMark 홀더, 흰색

작성 날짜 27.11.2025 07:54:34 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

보조 제품



SM은 제어 및 시그널 발생 장치를 라벨링하기 위한 MultiCard 마커입니다. 태그는 캐리어에 클립핑되거나 태그에 이미 부착되어 있는 접착 필름을 통해 고정됩니다. PrintJet CONNECT 또는 Plotter 마킹 시스템을 사용해 맞춤형 태그를 만들 수 있습니다.

- 사용자가 필요에 맞게 신속하게 태그를 만들 수 있습니다
- 고가의 표준 태그를 비축할 필요가 없습니다
- 각인 대신 PrintJet을 사용하는 경우 내구성이 뛰어난 인쇄 품질이 가능합니다
- 극한 조건에 사용하는 경우 ETO SM 보호 필름을 권장합니다
- 홀더는 Siemens, ABB, Moeller 및 Télémécanique의 22mm 또는 30mm 직경 푸시 버튼에 사용할 수 있습니다

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

25 ST

유형 SM-H 27/18 SW 버전 주문 번호 1716630000 SwitchMark, 액세서리, 48 x 27 mm, 검정 GTIN (EAN) 4008190343194

블랭크

수량



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다. 장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형 ESG 9/11 K MC NE WS 버전 FSG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착 GTIN (EAN) 4032248402731 수량 200 ST





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

케이블-러그 슬리브



PVC 재질의 절연된 탭 커넥터 슬리브(구리 슬리브 포함)

- 상용 설계 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

	11 - 1 - 1	
유형	LIF 1,5F288 R	버전
주문 번호	9200520000	케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm²,빨간색
수량	100 ST	