

IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom®용 USB 인서트

일반 주문 데이터

버전	USB 인서트, 플랜지 인서트, 유형 A
주문 번호	1019570000
유형	IE-BI-USB-A
GTIN (EAN)	4032248731602
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E471884

치수 및 중량

순중량	11 g
-----	------

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도	습도	0 ~ 93 % 상대 습도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

제품 유형	USB 인서트	보호 등급	IP67(하우징 미포함)
인서트 유형	인서트 데이터 SteadyTec		

일반 정보

결선 1	USB A	결선 2	USB A
품목 설명	플랜지 인서트, 유형 A	결선	유형 A
컬러 코드	검정	습도	0 ~ 93 % 상대 습도
하우징 기본 재질	PC UL 94 V0	차폐	360도 올라운드 인클로저
보호 등급	IP67(하우징 미포함)	플러그 주기	≥ 1500

전기 속성

접점 저항	≤ 30 mΩ	절연 강도, 접점/차폐	≥ 500 V DC
절연 저항	≥ 1000 MΩ	최대 90 °C의 전류 전달 용량	3 A

일반 표준

인증 번호(DNV)	TAA000022B	커넥터 표준	IEC 61076-3-107
인증 번호(cULus)	E471884		

중요 참고 사항


제품 정보	FrontCom®용 USB 인서트
-------	--------------------

분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

도면

치수 도면



액세서리

케이블-러그 슬리브



- PVC 재질의 절연된 탭 커넥터 슬리브(구리 슬리브 포함)
- 상용 설계
 - 솔더 처리 없음
 - 갈때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

유형	LIF 1,5F288 R	버전	
주문 번호	9200520000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , 빨간색	
GTIN (EAN)	4032248410361		
수량	100 ST		