


AP RF 122 RE OR 2000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

버전	엔드 플레이트 주황색, 엔드 플레이트 DIN 레일 마운팅 오른쪽, 고정 나사 포함, 너비: 6.4 mm
주문 번호	1020650000
유형	AP RF 122 RE OR 2000
GTIN (EAN)	4032248740161
수량	20 items

AP RF 122 RE OR 2000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	42.4 mm	깊이 (인치)	1.6693 inch
높이	130.8 mm	높이 (인치)	5.1496 inch
너비	6.4 mm	폭 (인치)	0.252 inch
순중량	11.4 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재료 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	절연재	PA 66
절연재 그룹	I	표면 마감	미처리
기본 재질	PA 66	CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수)	600 ≤ CTI

일반 데이터

컬러 코드	주황색	보호 등급	IP00
컬러 차트(유사)	RAL 2000	캡슐화 옵션	아니요

분류

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		