

HDC 06B KLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 3, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 커플링 하우징, 앤드 톱킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: 1*M25
주문 번호	1021330000
유형	HDC 06B KLU 1M25G
GTIN (EAN)	4032248734948
수량	1 items

HDC 06B KLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E92202

치수 및 중량

높이	55 mm	높이 (인치)	2.1654 inch
너비	66 mm	폭 (인치)	2.5984 inch
순중량	150 g		

온도

한계 온도	-40 °C ... 125 °C
-------	-------------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

화학 내성	물질	아세톤
	화학 내성	조건부 내성
	물질	석유 시추
	화학 내성	내성
	물질	디젤
	화학 내성	내성
	물질	에틸 알코올
	화학 내성	내성
	물질	변속기 오일
	화학 내성	내성
	물질	유압유
	화학 내성	내성
	물질	냉각수
	화학 내성	내성
	물질	석유 벤젠
	화학 내성	내성
	물질	땀
	화학 내성	내성
	물질	프리미엄 휘발유
	화학 내성	조건부 내성
	물질	물
	화학 내성	내성
	물질	UV
	화학 내성	불안정
	물질	오존
	화학 내성	불안정

버전

케이블 글랜드 수 상단부/하단부/리드	0 하부	케이블 엔트리 사이즈 커버	1*M25 커버 미포함
-------------------------	---------	-------------------	-----------------

HDC 06B KLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

조임 토크	1.2 Nm
측면 케이블 인입 수	0
잠금 시스템 디자인	엔드 롤링 클램프, 하부
설치 사이즈	3
유형	커플링 확장
실링	NBR
컬러(RAL)	RAL 7035
ModuPlug®에 적합함	아니요

상단 케이블 인입 수	1
하우징 디자인	커플링 하우징
설계	표준
케이블 인입	w. 스레드
클램프 버전	엔드 롤링 클램프
내부 나사산	M 25
BG	3

일반 데이터

조임 토크	1.2 Nm
표면 마감	파우더 코팅
EMC 하우징	아니요

하우징 기본 재질	주조 알루미늄
보호 등급	IP65, 삽입됨 상태
잠금 요소의 재질	스테인리스 스틸

크기

케이블 인입	w. 스레드
총 길이 하우징	60 mm

폭 하우징 C	43 mm
하우징 B의 높이	55 mm

분류

ETIM 8.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437
ECLASS 15.0	27-44-02-02


ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 14.0	27-44-02-02

HDC 06B KLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



HDC 06B KLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**커버**

금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 06B DODL 2BO	버전
주문 번호	1665200000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 3, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 하우징
GTIN (EAN)	4008190421908	하단부용 커버, 엔드 톡킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈:
수량	1 ST	none