


HDC HD 25 FC Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



HD 시리즈는 고밀도 접점을 채용해 신호 처리에 이상적입니다.  
 결선 레벨이 크리프 접점용으로 설계되어 있습니다.  
 입증받은 크리프 결선 방법은 수 십년 동안 표준으로 사용되어 왔습니다.  
 크리프 접점은 인서트 제공 범위에는 포함되지 않습니다.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인서트, 암형(Female), 250 V, 10 A, 극 수: 25, 크리프 결선, 설치 사이즈: 5, 7
주문 번호	<a href="#">1023050000</a>
유형	HDC HD 25 FC Z
GTIN (EAN)	4032248738625
수량	1 items

HDC HD 25 FC Z

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E92202

치수 및 중량

깊이	73 mm	깊이 (인치)	2.874 inch
높이	33.8 mm	높이 (인치)	1.3307 inch
너비	23 mm	폭 (인치)	0.9055 inch
순중량	38.2 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

화학 내성	물질	내성
	아세톤	내성
	암모니아, 묽은 상태	조건부 내성
	휘발유	내성
	벤젠	내성
	디젤 오일	조건부 내성
	아세트산, 농축	내성
	수산화칼륨	조건부 내성
	메탄올	조건부 내성
	엔진 오일	조건부 내성
	가성소다, 희석	내성
	수소염화불화탄소	조건부 내성
	옥외용	조건부 내성

일반 데이터

극 수	25
플러그 주기, 은	≥ 500
플러그 주기, 금	≥ 500
결선 유형	크림프 결선

## HDC HD 25 FC Z

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

설치 사이즈	5, 7		
UL 94 가연성 등급	V-0		
불륨 저항	≤4 mΩ		
컬러 코드	베이지색		
절연 저항	1010 Ω		
절연재	PC 유리섬유 강화(UL 등재 및 철로 인증)		
절연재 그룹	IIIa		
컨덕터 단면적	2.5 mm <sup>2</sup>		
유형	암형(Female)		
오염 심각도	3		
기본 재질	구리 합금		
시리즈	HD		
정격 전압(DIN EN 61984)	250 V		
UL/CSA에 따른 정격 전압	600 V AC/DC		
정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	4 kV		
정격 전압(DIN EN 61984)	10 A		
정격 전류(UR)	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 14	
	정격 전류	10 A	
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 16	
	정격 전류	7 A	
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 18	
	정격 전류	7 A	
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 20	
	정격 전류	2.75 A	
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 22	
	정격 전류	2.75 A	
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 24	
	정격 전류	2.75 A	
	정격 전류(cUR)	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 14
		정격 전류	10 A
		와이어 연결 단면적 AWG	AWG 16
		정격 전류	7 A
와이어 연결 단면적 AWG		AWG 18	
정격 전류		7 A	
와이어 연결 단면적 AWG		AWG 20	
정격 전류		2.75 A	
와이어 연결 단면적 AWG		AWG 22	
정격 전류		2.75 A	
와이어 연결 단면적 AWG		AWG 24	
정격 전류		2.75 A	
할로겐 불포함		true	
연기 누적 적음. DIN EN 45545-2		예	
BG		5, 7	
신호 접점 개수		0	
전원 접점 개수	25		

### 치수

너비	23 mm	총 길이 베이스	73 mm
소켓 높이	33.8 mm		

### 결선 데이터 PE

결선 유형 PE	스크류 결선	블레이드 사이즈, 일자(PE 결선)	SD 0.6 x 3.5, SD 0.8 x 4.0
탈피 길이 PE 결선	10 mm	조임 토크, 최대 PE 결선	1.5 Nm
조임 토크, 최소 PE 결선	1.2 Nm	고정 스크류	M 4
정격 단면적	2.5 mm <sup>2</sup>	전선 단면, AWG(PE), 최소	AWG 20
전선 단면, AWG(PE), 최대	AWG 14		


### 기술 데이터

#### 버전

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 14	탈피 길이, 정격 결선	8 mm
결선 유형	크림프 결선	설치 사이즈	5, 7
불꽃 저항	≤4 mΩ	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 26
와이어 단면, 솔리드, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	와이어 단면, 솔리드, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
전선 굵기, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최소	0.14 mm <sup>2</sup>
기본 재질	구리 합금	BG	5, 7

#### 분류

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		



액세서리

DSTV

바이드물러의 인서트에는 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다. 여기에는 인서트용 코딩 부품이 포함됩니다.



일반 주문 데이터

유형	DSTV COST4	버전	
주문 번호	<a href="#">1471300000</a>	사각 커넥터, 액세서리, 코딩 시스템	
GTIN (EAN)	4008190017354		
수량	100 ST		
유형	DSTV COBU5	버전	
주문 번호	<a href="#">1471500000</a>	사각 커넥터, 액세서리, 코딩 요소	
GTIN (EAN)	4008190178543		
수량	100 ST		

일자 스크류드라이버



VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력. SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDIS 0.6X3.5X100	버전	
주문 번호	<a href="#">9008390000</a>	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248056354		
수량	1 ST		
유형	SDS 0.6X3.5X100	버전	
주문 번호	<a href="#">9008330000</a>	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248056286		
수량	1 ST		
유형	SDIS 0.8X4.0X100	버전	
주문 번호	<a href="#">9008400000</a>	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248056361		
수량	1 ST		
유형	SDS 0.8X4.0X100	버전	
주문 번호	<a href="#">9008340000</a>	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248056293		
수량	1 ST		

HDC HD 25 FC Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

십자 스크류드라이버 Pozidriv



VDE 절연 십자 스크류드라이버, Pozidriv 타입, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, ISO 8764-PZ에 따른 출력, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDIK PZ1	버전	
주문 번호	<a href="#">9008900000</a>	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248266685		
수량	1 ST		
유형	SDK PZ1	버전	
주문 번호	<a href="#">9008530000</a>	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248056521		
수량	1 ST		

Crimping tools



회전가공 접점(핀)용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.

일반 주문 데이터

유형	CTX CM 1.6/2.5	버전	
주문 번호	<a href="#">9018490000</a>	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.14mm², 4mm², W 압착	
GTIN (EAN)	4008190884598		
수량	1 ST		
유형	CTIN CM 1.6/2.5	버전	
주문 번호	<a href="#">9205430000</a>	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.14mm², 6mm², 4-인덴트 압착	
GTIN (EAN)	4032248733446		
수량	1 ST		

## HDC HD 25 FC Z

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 접점 제거 공구



바이드뮐러는 다양한 압착공구, 접촉 제거 공구 및 광섬유 공구를 공급합니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	REMOVAL TOOL HD	버전	
주문 번호	<a href="#">1866730000</a>	공구, 접점 제거 공구	
GTIN (EAN)	4032248437054		
수량	1 ST		

#### 크림프 접점 HD



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG	버전	
주문 번호	<a href="#">1651570000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 0.37, 회전됨, 구리 합금	
GTIN (EAN)	4008190400248		
수량	100 ST		
유형	HDC-C-HD-BM0.5AG	버전	
주문 번호	<a href="#">1651580000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 0.5, 회전됨, 구리 합금	
GTIN (EAN)	4008190400255		
수량	100 ST		
유형	HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG	버전	
주문 번호	<a href="#">1601760000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 1, 회전됨, 구리 합금	
GTIN (EAN)	4008190158354		
수량	100 ST		
유형	HDC-C-HD-BM1.5AG	버전	
주문 번호	<a href="#">1651600000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 1.5, 회전됨, 구리 합금	
GTIN (EAN)	4008190400279		
수량	100 ST		
유형	HDC-C-HD-BM2.5AG	버전	
주문 번호	<a href="#">1651610000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선 굵기, 최대: 2.5, 회전됨, 구리 합금	
GTIN (EAN)	4008190400286		
수량	100 ST		

## HDC HD 25 FC Z

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 엑세서리

유형	HDC-C-HD-BM0.14-0.37AU	버전
주문 번호	<a href="#">1651670000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선
GTIN (EAN)	4008190400347	굽기, 최대: 0.37, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-BM0.5AU	버전
주문 번호	<a href="#">1651680000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선
GTIN (EAN)	4008190400354	굽기, 최대: 0.5, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-BM0.75-1.00AU	버전
주문 번호	<a href="#">1651690000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선
GTIN (EAN)	4008190400361	굽기, 최대: 1, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-BM1.5AU	버전
주문 번호	<a href="#">1651700000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선
GTIN (EAN)	4008190400378	굽기, 최대: 1.5, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HD-BM2.5AU	버전
주문 번호	<a href="#">1651710000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, HD, HDD, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선
GTIN (EAN)	4008190400385	굽기, 최대: 2.5, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	