

KLIPPON STB 4 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



에너지, 공정 및 운송 산업에 이상적으로 적합한 Klippon® STB 인클로저 시리즈는 기존 Klippon® 인클로저 포트폴리오를 완벽하게 보완합니다. 이 시리즈의 인클로저는 Lloyds Register 및 EN 62208 등 국제 표준의 적합 승인을 받았습니다.

- 스틸 시트 1.0330, RAL 7032 파우더 코팅
- 고온에 강한 표준 쉴 포함 제공(-60°C~+120°C의 더 넓은 온도 범위)
- Lloyds Register 인증
- 내부 레일을 체결 시 유연한 옵션 제공
- IP66 보호
- 쉴 압축 보호로 안전하고 영구적인 쉴 기능 보장
- 인클로저의 베이스 및 커버에 용접된 접지 스테드
- 향상된 품질을 위한 레이저 절단 용접심
- 마운팅 피트에 용접이 완료되어 있어 최적의 인클로저 설치 보장

바이드물러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	Klippon STB (Small Terminal Box), 빈 인클로저, 시트 스틸 인클로저, 높이: 250 mm, 너비: 250 mm, 깊이: 120 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 파우더 코팅, 회색(페블 그레이)
주문 번호	1025030000
유형	KLIPPON STB 4 MS HT
GTIN (EAN)	4032248745241
수량	1 items

KLIPPON STB 4 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	120 mm	길이 (인치)	4.7244 inch
높이	250 mm	높이 (인치)	9.8425 inch
너비	250 mm	폭 (인치)	9.8425 inch
마운팅 치수 - 너비	275 mm	순중량	3520 g

온도

작동 온도 -60 °C...120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

수직 어셈블리

WDU 10 / ZDU 10	2x22	WDU 16 / ZDU 16	2x18
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x42	WDU 4 / ZDU 4	2x35
WDU 6 / ZDU 6	2x27		

수평 어셈블리

WDU 10 / ZDU 10	2x22	WDU 16 / ZDU 16	2x18
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x42	WDU 4 / ZDU 4	2x35
WDU 6 / ZDU 6	2x27		

인클로저 인증 번호

적합성 선언 번호(DoC LVD)	DE PS2620 160412 002ISS02	인증 번호(LLOYDSREG)	LR23307703TA
DEF 승인 조건	LR		

일반 정보

커버 재질 두께	1.5 mm	박스 재질 두께	1.5 mm
작동 온도, 최대	120 °C	작동 온도, 최소	-60 °C
커버 부착	M5 육각 스크류(슬롯 포함) 및 플랫 거리 10mm	표준 규격	DIN 4102-12
표면 마감	파우더 코팅	충격 저항	10 J 버전 표준
보호 등급	IP66	기본 재질	시트 스틸
실링 자재	실리콘	통합 고정	TAS 20 레일 (플로어에 용접)
인클로저 장착	8 mm 구멍이 있는 용접된 장착 풋	보호 등급 (UL)	Type 4, Type 4X
리드 스크류의 수	4	액세스 구멍: 폭	232 mm
플랜지 플레이트	아니오	최대 페이로드	43.75 kg
뚜껑	예	액세스 구멍: 높이	230 mm


KLIPPON STB 4 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

치수 도면



KLIPPON STB 4 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

단자대 레일 - TS35



Klippon® STB 인클로저 시리즈용 시스템 액세서리를 이용하면 모든 응용 분야의 특정 요구 사항에 맞게 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35
- 장착 스크류

바이드몰러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 인클로저를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SFNS5 VKMU M5 SW15	버전	
주문 번호	0433500000		Klippon STB (Small Terminal Box), 고정 너트, 사각형, 높이: 15 mm, 너비: 15 mm, 깊이: 11.7 mm, 기본 재질: 스틸, 용융아연도금.
GTIN (EAN)	4008190494520		용융아연도금, 은색
수량	20 ST		

접지 스트랩

새로운 Klippon® TB 박스 시리즈용으로 완전히 구조화된 시스템 액세서리를 사용하면 특정 작업 요건에 맞게 박스를 쉽게 변경할 수 있습니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- 클로저 부품
- 문서 홀더
- 접지 볼트
- 글랜드 플레이트
- 장착 부품
- 장착 플레이트
- 빗물 가리개
- 스페이서
- 단자대 레일
- 타입 라벨 홀더

일반 주문 데이터

유형	PECD WIRE 6/200/D6 SET	버전	
주문 번호	2475490000		Klippon TB (Terminal Box), 접지 스트랩, 나사고정, 기본 재질: 스틸.
GTIN (EAN)	4050118487206		녹색/노란색
수량	1 ST		

통풍 플러그 - DAE



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

KLIPPON STB 4 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	DAE M12 SS	버전
주문 번호	1868550000	DAE(통풍 요소), 보상 요소, 직선, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K,
GTIN (EAN)	4032248440405	스테인리스 스틸 1.4305(303)
수량	10 ST	
유형	DAE M12 PA LONG	버전
주문 번호	1868570000	DAE(통풍 요소), 보상 요소, 직선, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K,
GTIN (EAN)	4032248440429	플리아미드 6
수량	10 ST	

단자대 레일 - TS35



Klippon® STB 인클로저 시리즈용 시스템 액세서리를 이용하면 모든 응용 분야의 특정 요구 사항에 맞게 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35
 - 장착 스크류
- 바이드물러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 인클로저를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	TS35X7.5 ST STB 4 STB 6	버전
주문 번호	8563410000	장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 200 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 전기
GTIN (EAN)	4050118652789	아연 도금 및 보호막 처리
수량	20 ST	
유형	TS35X7.5 ST STB 5	버전
주문 번호	8803610000	장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 320 mm, 슬롯 미포함, 스틸,
GTIN (EAN)	4050118652796	용융아연도금, 크롬 도금
수량	20 ST	
유형	TS35X15 ST STB 4 STB 6	버전
주문 번호	8000073220	장착 레일, TS 35, TS 35 x 15, 너비: 200 mm, 슬롯 포함, 스틸, 전기
GTIN (EAN)	4064675356783	아연 도금 및 보호막 처리
수량	20 ST	
유형	TS35X15 ST STB 5	버전
주문 번호	8000073222	장착 레일, TS 35, TS 35 x 15, 너비: 320 mm, 슬롯 포함, 스틸, 전기
GTIN (EAN)	4064675356790	아연 도금 및 보호막 처리
수량	20 ST	