데이터 시트

SFC 3/12 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



두 가지 장점이 결합된 SlimFix Clip: 고유한 펴 쇄 매커니즘은 개방 마커의 손쉬운 설치와 펴 쇄 마커의 안정성을 모두 제공합니다. 클립 메커니즘을 통해 도체 설치 후에도 마커를 빠르고 편리하게 설치할 수 있습니다. SlimFix Clips은 최대 외경 5 mm의 케이블 및 도체에 적합합니다. 마킹면이 최대 30 mm로 크기 때문에 긴 문자열을 사용할 수 있습니다. 재질은 할로겐이 포함되어 있지 않으며 난연 등급 V2를 준수합니다.
장점은 다음과 같습니다.
• 무할로겐 소재
• 가연성 등급 V2
• 공구를 사용하지 않는 빠른 설치
• 입증된 MultiCard 형식의 마커
• 12mm, 21mm 및 30mm 길이 구입 가능
맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

버전	SlimFix Clip, 컨덕터 및 케이블 마커, 3.5 - 7 mm, 12 x 12.5 mm, 파란색
주문 번호	1025250000
유형	SFC 3/12 MC NE BL
GTIN (EAN)	4032248746316
수량	80 items

데이터 시트

SFC 3/12 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수

치수 및 중량

깊이	11.3 mm	깊이 (인치)	0.4449 inch
높이	12 mm	높이 (인치)	0.4724 inch
너비	12.5 mm	폭 (인치)	0.4921 inch
순중량	1.31 g		

온도

작동 온도 범위	-40…100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.007 kg CO2 eq.

일반 데이터

저항 코드에 따른 자재 컬러	6	
인쇄 유형	검은색	
너비	12.5 mm	
UL 94 가연성 등급	V-2	
작동 온도 범위, 최대	100 °C	
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	
컬러 코드	파란색	
할로겐	아니요	
기본 재질	폴리아미드 66	
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MultiCard
라벨링 필드의 크기	12 x 5 mm	
권장 산업	기계	
호환 가능 프린터	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
콤비네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Conductor and cable markers	
작동 온도 범위	-40…100 °C	

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	10 mm²
전선 굵기, 최소	4 mm²	컨덕터 O.D., 최대	7 mm
컨덕터 O.D., 최소	3.5 mm	컨덕터 O.D.	3.5 - 7 mm
결선된 와이어의 단면적	4 - 10 mm²		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

SFC 3/12 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면