

STB 30.5 IH/BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



전류 및 전압 변압기 배선

스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당시의
개폐 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고
정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를
생성할 수 있도록 지원합니다.

일반 주문 데이터

버전	소켓 (단자대), 플러그인 깊이: 10 mm, 깊이: 31.7
주문 번호	1027870000
유형	STB 30.5 IH/BR
GTIN (EAN)	4032248755615
수량	50 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2026-06-30T00:00:00+02:00
대체용 제품	STB 30.5 IH/RT

STB 30.5 IH/BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	31.7	깊이 (인치)	1.248 inch
너비	7.2 mm	폭 (인치)	0.2835 inch
순중량	2.58 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

시스템 사양

버전	장착 레일용
----	--------

일반

설치 권고	직접 장착
-------	-------

자재 데이터

기본 재질	PA 66	컬러 코드	갈색
UL 94 가연성 등급	V-2		

추가 기술 데이터

설치 권고	직접 장착	장착 유형	스크류
-------	-------	-------	-----

크기

플러그인 깊이	10 mm
---------	-------

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		