


WDU 2.5/BLZ/7.62

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



전력, 신호 및 데이터를 공급하는 것은 전기 공학 및 패널 구축의 전통적인 요구 사항입니다. 절연재, 결선 시스템 및 단자대의 디자인이 차별화된 특징입니다. 기본 연결 단자대는 하나 이상의 컨덕터를 연결 및/또는 결선하기에 적합합니다. 이것은 동일한 전위에 있거나 서로 절연된 하나 이상의 연결 레벨을 가지고 있을 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	기본 연결 단자대 블록, 스크류 결선, 진한 베이지색, 2.5 mm ² , 21.5 A, 400 V, 결선 수: 1
주문 번호	1038900000
유형	WDU 2.5/BLZ/7.62
GTIN (EAN)	4008190864798
수량	100 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	37 mm	길이 (인치)	1.4567 inch
높이	49 mm	높이 (인치)	1.9291 inch
너비	7.62 mm	폭 (인치)	0.3 inch
순중량	5.49 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0,059 kg CO2 eq.	

등급 데이터

정격 단면적	2.5 mm ²	정격 전압	400 V
정격 DC 전압	400 V	정격 전류	21.5 A
최대 와이어에서 전류	24 A	표준 규격	IEC 60947-7-1, IEC 61984
IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률	1.33 mΩ	정격 임펄스 내전압	6 kV
IEC 60947-7-x 규격 전력 손실	0.77 W	오염 심각도	3

시스템 사양

버전	1 플러그인 결선 - 2 플러그인 결선, 스크류 고정 가능한 접프바용, 커넥터 없는 한쪽 끝	엔드 커버 플레이트 필요	예
전위 수	1	레벨 수	1
레벨당 클램프 지점 개수	3	계층당 전위 수	1
레벨 내부 교차 결선	아니요	PE 결선	아니요
장착 레일	TS 35	N-기능	아니요
PE 기능	아니요	PEN 기능	아니요

일반

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 12	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 26
표준 규격	IEC 60947-7-1, IEC 61984	장착 레일	TS 35

자재 데이터

기본 재질	Wemid	컬러 코드	진한 베이지색
UL 94 가연성 등급	V-0		

WDU 2.5/BLZ/7.62

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

추가 기술 데이터

개방측	오른쪽	유사 단자대 수	1
폭발 테스트 버전	아니요	장착 유형	스냅온

클램프용 컨덕터(정격 결선)

IEC 60947-1 규격 게이지	A3	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 12
결선 방향	측면	탈피 길이	10 mm
결선 유형	스크류 결선	결선 수	1
클램프 범위, 최대	4 mm ²	클램프 범위, 최소	0.13 mm ²
클램프 스크류	M 2.5	블레이드 크기	0.6 x 3.5 mm
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 26	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가능 꼬임, 최대	2.5 mm ²
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가능 꼬임, 최소	0.13 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가능 꼬임, 최대	2.5 mm ²
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가능 꼬임, 최소	0.13 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	4 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.13 mm ²	결선 단면적, 꼬임, 최대	2.5 mm ²
결선 단면적, 꼬임, 최소	0.13 mm ²	DMS 전기 스크류드라이버 사용 토크 레벨	1
와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대	4 mm ²	와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소	0.13 mm ²
결선 단면적, 가는 꼬임, 최소	0.13 mm ²		

전선 크기가 동일한 클램프형 전선 2개(H05V/H07V)(정격 결선)

결선된 와이어에 대한 단면적, 경질, 2개의 클램프 가능 와이어, 최대	2.5 mm ²	결선된 와이어에 대한 단면적, 경질, 2개의 클램프 가능 와이어, 최소	0.5 mm ²
와이어 결선 단면, 페룰 DIN 46228/10이 있는 가는 연선, 2개의 클램프형 와이어, 최대.	1.5 mm ²	와이어 결선 단면, 페룰 DIN 46228/10이 있는 가는 연선, 2개의 클램프형 와이어, 최소.	0.5 mm ²
와이어 단면, 가는 꼬임, 2개의 클램프 가능 와이어, 최대	1.5 mm ²	와이어 결선 단면적, 가는 꼬임, 두 개의 클램프 가능 와이어, 최소	0.5 mm ²


클램프용 전선(추가 결선)

컨덕터 단면적, 연질 + 플라스틱 슬리브 DIN 46228/1, 추가 결선, 최대	2.5 mm ²	결선 유형, 추가 결선	플러그인 결선
--	---------------------	--------------	---------

분류

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

도면



WDU 2.5/BLZ/7.62

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

종판 / 파티션 플레이트



종판과 엔드 플레이트는 단자대의 필수 부속품입니다. 종판은 서로 다른 전위와 기능 그룹을 광학적으로 및 전기적으로 분리하여 안전성을 높이고 배전반 내부의 명확한 구조를 보장합니다. 엔드 플레이트는 측면의 단자대 열을 마감하고, 전류가 흐르는 부품과의 접촉을 방지하며, 깔끔하고 안정적인 마감을 보장합니다. 두 부품 모두 각각의 바이드물러 단자대 시리즈에 정확히 대응되어 안전하고 규정을 준수하며 전문적인 배선에 기여합니다.

일반 주문 데이터

유형	WAP WDU1.5/BLZ	버전
주문 번호	1577330000	단자용 엔드 플레이트, 진한 베이지색, 높이: 45.4 mm, 너비: 2.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190127046	V-0, Wemid, 스냅온: 아니요
수량	50 ST	
유형	WAP WDU1.5/BLZ/ZA	버전
주문 번호	1577320000	단자용 엔드 플레이트, 진한 베이지색, 높이: 45.4 mm, 너비: 2.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190073770	V-0, Wemid, 스냅온: 아니요
수량	50 ST	

엔드 브래킷



바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	WEW 35/2	버전
주문 번호	1061200000	엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 35, HB, Wemid, 너비: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
수량	50 ST	

BLZ 7.62/180



클램프 스크류 와이어 결선형이 있는 암형 플러그. 암형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

WDU 2.5/BLZ/7.62

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	BLZ 7.62/04/180 SN OR BX	버전
주문 번호	1623070000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 4, 180°, 클램프
GTIN (EAN)	4008190194123	요크 결선, 클램프 범위, 최대: 3.31 mm², 박스
수량	100 ST	
유형	BLZ 7.62/06/180 SN OR BX	버전
주문 번호	1623090000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 6, 180°, 클램프
GTIN (EAN)	4008190194147	요크 결선, 클램프 범위, 최대: 3.31 mm², 박스
수량	50 ST	
유형	BLZ 7.62/08/180 SN OR BX	버전
주문 번호	1623110000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 8, 180°, 클램프
GTIN (EAN)	4008190194161	요크 결선, 클램프 범위, 최대: 3.31 mm², 박스
수량	40 ST	

코딩 부품




연결될 것으로 가정된 부분만 결선: 올바른 위치에 올바른 결선.
 코딩 요소와 잠금 장치는 제조 공정 및 작동 중 연결 요소를 명확하게 구분합니다.
 코딩 요소와 잠금 장치는 조립 전 또는 케이블 조립 단계에서 삽입됩니다. Weidmüller 대안: 납품 전에 사전 코딩할 다양한 구성기를 사용한 온라인 구성.
 회로 보드에서 올바르지 않은 조립과 결선 요소의 올바르지 않은 플러깅이 더 이상 일어나지 않습니다.
 이점: 제조 동안 문제해결 과정이 없으며 사용자에게 의한 작동 오류가 없습니다.

일반 주문 데이터

유형	BLZ/SL KO BK BX	버전
주문 번호	1545710000	PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 코딩 요소, 검정, 극 수: 1
GTIN (EAN)	4008190087142	
수량	50 ST	

경고 커버



플래시 기호가 있는 경고 커버는 사람과 기계에 더 높은 안전을 제공합니다. 응용 분야 내에서 외부 전압을 표시해야 하는 경우에 사용됩니다.

일반 주문 데이터

유형	WAD WDU1.5/BLZ/BLA	버전
주문 번호	1577400000	단자대 커버, 진한 베이지색, Wemid, 높이: 12.75 mm, 너비: 9.48 mm,
GTIN (EAN)	4008190112165	깊이: 8.85 mm, V-0
수량	20 ST	

WDU 2.5/BLZ/7.62

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

블랭크



Dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서브어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다.

단 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 다양한 너비에서 사용 가능합니다.

- 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
- 빠른 설치를 위한 스트립 구성
- 커넥터 마커, 모든 바이드물러 케이블 커넥터에 적합
- 빈 MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	DEK 5/5 MC NE WS	버전
주문 번호	1609801044	Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 흰색
GTIN (EAN)	4008190397111	
수량	1000 ST	
유형	WS 12/5 MC NE WS	버전
주문 번호	1609860000	WS, 단자대 마커, 12 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 흰색
GTIN (EAN)	4008190203481	
수량	720 ST	

마커 홀더



마커 홀더는 5 또는 5.1 mm의 피치를 갖는 표준 마커를 추가로 장착할 수 있게 해줍니다. 앵글 홀더를 옵션으로 함께 스냅하면 Klippon® Connect 모듈식 단자대의 모든 표준 마킹 채널에 장착이 가능합니다. 피팅 마커 유형은 지정 마커 홀더의 각 부속품 아래에서 찾을 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	BZT 1 WS 10/5	버전
주문 번호	1805490000	액세서리, 마커 홀더
GTIN (EAN)	4032248270231	
수량	100 ST	
유형	BZT 1 ZA WS 10/5	버전
주문 번호	1805520000	액세서리, 마커 홀더
GTIN (EAN)	4032248270248	
수량	100 ST	

액세서리

WS 12/5



WS/ DEK

MultiMark 단자대 마커는 2개의 구성 요소로 만들어진 혁신적 복합재를 사용합니다. 마커의 경질 하단부는 커넥터에 안전하게 고정됩니다. 표면을 탄성 소재로 마감하여 장착이 간편합니다. 특수 천공된 재질을 사용해 스트립은 간격에 발생하는 약간의 편차를 수용할 수 있도록 늘어납니다(이 편차는 늘어나는 경향이 있으며, 특히 긴 단자대 블록일 경우 그 정도가 큼). 추가 장점: 표면 재질은 탁월한 인쇄 적성으로 인해 내구성 및 내마모성이 뛰어난 라벨링을 보장합니다. 300 dpi의 인쇄 해상도로 가독성이 매우 좋은 글자를 출력합니다.

MultiMark 사용 혜택

- 바이드몰러 모듈형 단자대 블록에 호환 사용 가능
- 견고하고 내구성이 우수한 인쇄
- 연속 스트립으로 설치 시간 절감
- 혁신적 복합소재 사용으로 간편한 장착
- 최적의 가독성을 위한 대형의 라벨 입력란
- 제조사 독립성으로 인한 높은 수준의 유연성

일반 주문 데이터

유형	WS 12/5 MM WS	버전	
주문 번호	2007190000		WS, 단자대 마커, 12 x 5 mm, Weidmüller, 흰색
GTIN (EAN)	4050118392036		
수량	800 ST		

점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	ZQV 2.5N/10	버전	
주문 번호	1527690000		점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 5.10, 절연 예, 너비: 48.7 mm
GTIN (EAN)	4050118447989		
수량	20 ST		
유형	ZQV 2.5N/2	버전	
주문 번호	1527540000		점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 5.10, 절연 예, 너비: 7.9 mm
GTIN (EAN)	4050118448467		
수량	60 ST		
유형	ZQV 2.5N/20	버전	
주문 번호	1527720000		점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 20, 피치(mm)(P): 5.10, 절연 예, 너비: 102 mm
GTIN (EAN)	4050118447972		
수량	20 ST		

WDU 2.5/BLZ/7.62


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	ZQV 2.5N/3	버전
주문 번호	1527570000	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448450	절연: 예, 너비: 13 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/4	버전
주문 번호	1527590000	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448443	절연: 예, 너비: 18.1 mm
수량	60 ST	
유형	ZQV 2.5N/5	버전
주문 번호	1527620000	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448436	절연: 예, 너비: 23.2 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/6	버전
주문 번호	1527630000	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448429	절연: 예, 너비: 28.3 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/7	버전
주문 번호	1527640000	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448412	절연: 예, 너비: 33.4 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/8	버전
주문 번호	1527670000	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118448405	절연: 예, 너비: 38.5 mm
수량	20 ST	
유형	ZQV 2.5N/9	버전
주문 번호	1527680000	점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 24 A, 극 수: 9, 피치(mm)(P): 5.10,
GTIN (EAN)	4050118447996	절연: 예, 너비: 43.6 mm
수량	20 ST	

BLDF 5.08/180F SN



고성능 시그널 버스 응용을 위한 강력한 데이지 체인 방식의 솔루션은 또한 18.5 A 전류 용량의 400 V 보조 전력 체인에 적합합니다. 큰 클램핑 용량(최대 2.5 mm² 와이어 단면)은 낮은 전압 강하로 인해 긴 버스 케이블 또는 고전류에 특히 유리합니다. 특허를 받은 탈착 래치를 포함하여 네 가지 플랜지로 사용자 친화적인 플러그 빼기 설계가 가능합니다.

일반 주문 데이터


유형	BLDF 5.08/08/180F SN OR...	버전
주문 번호	1065120000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 8, 180°,
GTIN (EAN)	4032248817658	액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm ² , 박스
수량	24 ST	
유형	BLDF 5.08/08/180F SN BK...	버전
주문 번호	1001000000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 8, 180°,
GTIN (EAN)	4032248817559	액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm ² , 박스
수량	24 ST	

액세서리

유형	BLDF 5.08/07/180F SN OR...	버전
주문 번호	1065110000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 7, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248817832	
수량	24 ST	
유형	BLDF 5.08/07/180F SN BK...	버전
주문 번호	1000990000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 7, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248817474	
수량	24 ST	
유형	BLDF 5.08/06/180F SN OR...	버전
주문 번호	1065090000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 6, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248817801	
수량	28 ST	
유형	BLDF 5.08/06/180F SN BK...	버전
주문 번호	1000980000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 6, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248817375	
수량	28 ST	
유형	BLDF 5.08/05/180F SN OR...	버전
주문 번호	1065080000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 5, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248817856	
수량	32 ST	
유형	BLDF 5.08/05/180F SN BK...	버전
주문 번호	1000970000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 5, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248817337	
수량	32 ST	
유형	BLDF 5.08/04/180F SN OR...	버전
주문 번호	1059420000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 4, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248817894	
수량	40 ST	
유형	BLDF 5.08/04/180F SN BK...	버전
주문 번호	1000960000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 4, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248817344	
수량	40 ST	
유형	BLDF 5.08/03/180F SN OR...	버전
주문 번호	1012060000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248818037	
수량	48 ST	
유형	BLDF 5.08/03/180F SN BK...	버전
주문 번호	1000950000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248817085	
수량	48 ST	
유형	BLDF 5.08/02/180F SN OR...	버전
주문 번호	1001220000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 2, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248817955	
수량	60 ST	
유형	BLDF 5.08/02/180F SN BK...	버전
주문 번호	1000930000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 2, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248817252	
수량	60 ST	

액세서리

BLDF 5.08/180 SN



고성능 시그널 버스 응용을 위한 강력한 데이지 체인 방식의 솔루션은 또한 18.5 A 전류 용량의 400 V 보조 전력 체인에 적합합니다. 큰 클램핑 용량(최대 2.5 mm² 와이어 단면)은 낮은 전압 강하로 인해 긴 버스 케이블 또는 고전류에 특히 유리합니다. 특허를 받은 탈착 래치를 포함하여 네 가지 플랜지로 사용자 친화적인 플러그 빼기 설계가 가능합니다.

일반 주문 데이터

유형	BLDF 5.08/08/180 SN OR ...	버전
주문 번호	1001210000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 8, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대: 3.31 mm ² , 박스
GTIN (EAN)	4032248817573	
수량	28 ST	
유형	BLDF 5.08/08/180 SN BK ...	버전
주문 번호	1000920000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 8, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대: 3.31 mm ² , 박스
GTIN (EAN)	4032248817092	
수량	28 ST	
유형	BLDF 5.08/07/180 SN OR ...	버전
주문 번호	1001200000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 7, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대: 3.31 mm ² , 박스
GTIN (EAN)	4032248817535	
수량	32 ST	
유형	BLDF 5.08/07/180 SN BK ...	버전
주문 번호	1000910000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 7, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대: 3.31 mm ² , 박스
GTIN (EAN)	4032248817450	
수량	32 ST	
유형	BLDF 5.08/06/180 SN OR ...	버전
주문 번호	1001190000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 6, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대: 3.31 mm ² , 박스
GTIN (EAN)	4032248818174	
수량	40 ST	
유형	BLDF 5.08/06/180 SN BK ...	버전
주문 번호	1000900000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 6, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대: 3.31 mm ² , 박스
GTIN (EAN)	4032248817412	
수량	40 ST	
유형	BLDF 5.08/05/180 SN OR ...	버전
주문 번호	1001180000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 5, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대: 3.31 mm ² , 박스
GTIN (EAN)	4032248818228	
수량	48 ST	
유형	BLDF 5.08/05/180 SN BK ...	버전
주문 번호	1000890000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 5, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대: 3.31 mm ² , 박스
GTIN (EAN)	4032248817078	
수량	48 ST	
유형	BLDF 5.08/04/180 SN OR ...	버전
주문 번호	1001170000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 4, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대: 3.31 mm ² , 박스
GTIN (EAN)	4032248818075	
수량	60 ST	
유형	BLDF 5.08/04/180 SN BK ...	버전
주문 번호	1000880000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 4, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대: 3.31 mm ² , 박스
GTIN (EAN)	4032248817269	
수량	60 ST	

WDU 2.5/BLZ/7.62


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	BLDF 5.08/03/180 SN OR ...	버전
주문 번호	2759190000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4064675007289	
수량	80 ST	
유형	BLDF 5.08/03/180 SN OR ...	버전
주문 번호	1001160000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248817726	
수량	80 ST	
유형	BLDF 5.08/03/180 SN BK ...	버전
주문 번호	1000870000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248817276	
수량	80 ST	
유형	BLDF 5.08/02/180 SN OR ...	버전
주문 번호	1001150000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 2, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248818020	
수량	120 ST	
유형	BLDF 5.08/02/180 SN BK ...	버전
주문 번호	1000860000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 2, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248817030	
수량	120 ST	

BLF 5.08HC/90 SN



수 백만 번에 걸쳐 입증된 원 버전과 마찬가지로 신뢰할 수 있으며 혁신적인 디테일을 자랑합니다.

BLZF 5.08HC 암형 커넥터의 BLF 5.08HC PUSH IN 버전은 새로운 결선형을 갖춘 물론 더욱 컴팩트하게 설계되어 있습니다. 바이드물러의 혁신적 PUSH IN 스프링 결선 시스템은 간편하고 공구가 필요없는 와이어 결선의 미래를 열어줍니다. HC = 고전류
 융통성의 관점에서 BLF 5.08HC는 이전 버전과 거의 동일합니다.

- 시험으로 검증된 3개의 아웃렛 각도는 응용 주문형 설계를 위한 일반적인 유연성을 제공합니다.
- 4개의 플랜지 기종과 특허받은 탈착 래치로 사용자의 요구사항에 기반한 잠금 방식을 가능하게 합니다.
- 최대 정격 사양에 도달하기 위해 BLF 5.08HC 및 SL 5.08HC 플러그 조합을 사용합니다.

일반 주문 데이터

유형	BLF 5.08HC/02/90 SN BK ...	버전
주문 번호	1000030001	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 2, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248689965	
수량	180 ST	
유형	BLF 5.08HC/02/90 SN OR ...	버전
주문 번호	1001530000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 2, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248693337	
수량	180 ST	
유형	BLF 5.08HC/03/90 SN BK ...	버전
주문 번호	1000040001	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248689972	
수량	120 ST	

WDU 2.5/BLZ/7.62

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	버전
주문 번호	1001540000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4032248693344	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	120 ST	
유형	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	버전
주문 번호	2766910000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4064675022527	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	120 ST	
유형	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	버전
주문 번호	2764380000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4064675017332	탑재 PUSH IN, 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	120 ST	
유형	BLF 5.08HC/04/90 SN BK ...	버전
주문 번호	1000050001	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 4, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4032248689989	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	90 ST	
유형	BLF 5.08HC/04/90 SN OR ...	버전
주문 번호	1001550000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 4, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4032248693351	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	90 ST	
유형	BLF 5.08HC/05/90 SN BK ...	버전
주문 번호	1000060001	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 5, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4032248689996	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	72 ST	
유형	BLF 5.08HC/05/90 SN OR ...	버전
주문 번호	1001560000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 5, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4032248693368	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	72 ST	
유형	BLF 5.08HC/06/90 SN BK ...	버전
주문 번호	1000070001	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 6, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4032248690008	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	60 ST	
유형	BLF 5.08HC/06/90 SN OR ...	버전
주문 번호	1001570000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 6, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4032248693375	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	60 ST	
유형	BLF 5.08HC/07/90 SN OR ...	버전
주문 번호	1001580000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 7, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4032248693382	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	48 ST	
유형	BLF 5.08HC/08/90 SN BK ...	버전
주문 번호	1000090001	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 8, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4032248690022	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	42 ST	
유형	BLF 5.08HC/08/90 SN OR ...	버전
주문 번호	1001590000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 8, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4032248693399	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	42 ST	
유형	BLF 5.08HC/09/90 SN OR ...	버전
주문 번호	1001600000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 9, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4032248693405	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	36 ST	

액세서리

유형	BLF 5.08HC/10/90 SN BK ...	버전
주문 번호	1000110001	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 10, 90°,
GTIN (EAN)	4032248690046	액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	36 ST	
유형	BLF 5.08HC/10/90 SN OR ...	버전
주문 번호	1001610000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 10, 90°,
GTIN (EAN)	4032248693412	액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	36 ST	
유형	BLF 5.08HC/11/90 SN BK ...	버전
주문 번호	1000120001	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 11, 90°,
GTIN (EAN)	4032248690060	액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	30 ST	
유형	BLF 5.08HC/11/90 SN OR ...	버전
주문 번호	1001620000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 11, 90°,
GTIN (EAN)	4032248693429	액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	30 ST	
유형	BLF 5.08HC/12/90 SN BK ...	버전
주문 번호	1000130001	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 12, 90°,
GTIN (EAN)	4032248690084	액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	30 ST	
유형	BLF 5.08HC/12/90 SN OR ...	버전
주문 번호	1001630000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 12, 90°,
GTIN (EAN)	4032248693436	액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	30 ST	
유형	BLF 5.08HC/13/90 SN BK ...	버전
주문 번호	1000140001	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 13, 90°,
GTIN (EAN)	4032248690091	액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	24 ST	
유형	BLF 5.08HC/13/90 SN OR ...	버전
주문 번호	1001640000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 13, 90°,
GTIN (EAN)	4032248693443	액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	24 ST	
유형	BLF 5.08HC/14/90 SN BK ...	버전
주문 번호	1000150001	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 14, 90°,
GTIN (EAN)	4032248690107	액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	24 ST	
유형	BLF 5.08HC/14/90 SN OR ...	버전
주문 번호	1001650000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 14, 90°,
GTIN (EAN)	4032248693450	액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	24 ST	
유형	BLF 5.08HC/15/90 SN OR ...	버전
주문 번호	1001660000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 15, 90°,
GTIN (EAN)	4032248693467	액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	24 ST	
유형	BLF 5.08HC/16/90 SN BK ...	버전
주문 번호	1000170001	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 16, 90°,
GTIN (EAN)	4032248690121	액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	18 ST	
유형	BLF 5.08HC/16/90 SN OR ...	버전
주문 번호	1001670000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 16, 90°,
GTIN (EAN)	4032248693474	액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	18 ST	

WDU 2.5/BLZ/7.62

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	BLF 5.08HC/17/90 SN BK ...	버전
주문 번호	1000180001	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 17, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248690138	
수량	18 ST	
유형	BLF 5.08HC/17/90 SN OR ...	버전
주문 번호	1001680000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 17, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248693481	
수량	18 ST	
유형	BLF 5.08HC/18/90 SN BK ...	버전
주문 번호	1000190001	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 18, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248690145	
수량	18 ST	
유형	BLF 5.08HC/18/90 SN OR ...	버전
주문 번호	1001690000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 18, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248693498	
수량	18 ST	
유형	BLF 5.08HC/19/90 SN BK ...	버전
주문 번호	1000200001	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 19, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248690152	
수량	18 ST	
유형	BLF 5.08HC/19/90 SN OR ...	버전
주문 번호	1001700000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 19, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248693504	
수량	18 ST	
유형	BLF 5.08HC/20/90 SN OR ...	버전
주문 번호	1001710000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 20, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248693511	
수량	18 ST	

BLF 5.08HC/90F SN



수 백만 번에 걸쳐 입증된 원 버전과 마찬가지로 신뢰할 수 있으며 혁신적인 디테일을 자랑합니다.

BLZP 5.08HC 암형 커넥터의 BLF 5.08HC PUSH IN 버전은 새로운 결선형을 갖춘 물론 더욱 컴팩트하게 설계되어 있습니다. 바이드물러의 혁신적 PUSH IN 스프링 결선 시스템은 간편하고 공구가 필요없는 와이어 결선의 미래를 열어줍니다. HC = 고전류
 융통성의 관점에서 BLF 5.08HC는 이전 버전과 거의 동일합니다.

- 시험으로 검증된 3개의 아웃렛 각도는 응용 주문형 설계를 위한 일반적인 유연성을 제공합니다.
- 4개의 플랜지 기종과 특허받은 탈착 래치로 사용자의 요구사항에 기반한 잠금 방식을 가능하게 합니다.
- 최대 정격 사양에 도달하기 위해 BLF 5.08HC 및 SL 5.08HC 플러그 조합을 사용합니다.

일반 주문 데이터

유형	BLF 5.08HC/02/90F SN BK...	버전
주문 번호	1000220001	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 2, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4032248690183	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	90 ST	

WDU 2.5/BLZ/7.62

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	BLF 5.08HC/02/90F SN OR...	버전
주문 번호	1002090000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 2, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4032248694044	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	90 ST	
유형	BLF 5.08HC/03/90F SN BK...	버전
주문 번호	1000230001	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4032248690190	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	72 ST	
유형	BLF 5.08HC/03/90F SN OR...	버전
주문 번호	1002100000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4032248694051	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	72 ST	
유형	BLF 5.08HC/04/90F SN BK...	버전
주문 번호	1000240001	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 4, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4032248690206	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	60 ST	
유형	BLF 5.08HC/04/90F SN OR...	버전
주문 번호	1002110000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 4, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4032248694068	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	60 ST	
유형	BLF 5.08HC/05/90F SN OR...	버전
주문 번호	1002120000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 5, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4032248694075	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	48 ST	
유형	BLF 5.08HC/06/90F SN BK...	버전
주문 번호	1000260001	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 6, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4032248690220	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	42 ST	
유형	BLF 5.08HC/06/90F SN OR...	버전
주문 번호	1002130000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 6, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4032248694082	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	42 ST	
유형	BLF 5.08HC/07/90F SN OR...	버전
주문 번호	1002140000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 7, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4032248694099	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	36 ST	
유형	BLF 5.08HC/08/90F SN BK...	버전
주문 번호	1000280001	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 8, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4032248690244	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	36 ST	
유형	BLF 5.08HC/08/90F SN OR...	버전
주문 번호	1002150000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 8, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4032248694105	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	36 ST	
유형	BLF 5.08HC/09/90F SN OR...	버전
주문 번호	1002160000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 9, 90°, 액추에이터
GTIN (EAN)	4032248694310	탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	30 ST	
유형	BLF 5.08HC/10/90F SN BK...	버전
주문 번호	1000300001	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 10, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248690268	
수량	30 ST	

액세서리

유형	BLF 5.08HC/10/90F SN OR...	버전
주문 번호	1002170000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 10, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248694327	
수량	30 ST	
유형	BLF 5.08HC/11/90F SN OR...	버전
주문 번호	1002180000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 11, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248694334	
수량	24 ST	
유형	BLF 5.08HC/12/90F SN BK...	버전
주문 번호	1000320001	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 12, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248690282	
수량	24 ST	
유형	BLF 5.08HC/12/90F SN OR...	버전
주문 번호	1002190000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 12, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248694341	
수량	24 ST	
유형	BLF 5.08HC/13/90F SN OR...	버전
주문 번호	1002200000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 13, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248694358	
수량	24 ST	
유형	BLF 5.08HC/14/90F SN OR...	버전
주문 번호	1002210000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 14, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248694365	
수량	18 ST	
유형	BLF 5.08HC/15/90F SN OR...	버전
주문 번호	1002220000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 15, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248694372	
수량	18 ST	
유형	BLF 5.08HC/16/90F SN BK...	버전
주문 번호	1000360001	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 16, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248690329	
수량	18 ST	
유형	BLF 5.08HC/16/90F SN OR...	버전
주문 번호	1002230000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 16, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248694389	
수량	18 ST	
유형	BLF 5.08HC/17/90F SN OR...	버전
주문 번호	1002240000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 17, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248694396	
수량	18 ST	
유형	BLF 5.08HC/18/90F SN OR...	버전
주문 번호	1002250000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 18, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248694402	
수량	18 ST	
유형	BLF 5.08HC/19/90F SN OR...	버전
주문 번호	1002260000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 19, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248694419	
수량	12 ST	
유형	BLF 5.08HC/20/90F SN OR...	버전
주문 번호	1002270000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 20, 90°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
GTIN (EAN)	4032248694433	
수량	12 ST	

액세서리

유형	BLF 5.08HC/21/90F SN OR...	버전
주문 번호	1477230000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 21, 90°,
GTIN (EAN)	4050118284546	액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	12 ST	