



바이드물러는 실을 포함한 다양한 액세서리를 하우징과 함께 제공합니다.

바이드물러의 하우징은 탁월한 실링 처리가 돋보이는 제품입니다.

RockStar®는 광범위한 테스트를 통해 수중 50미터에서 불침투성을 유지하는 것으로 확인되었습니다. 따라서 고객들은 이전의 고정형 전선설치가 요구되는 환경에서 사각 커넥터를 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | 액세서리, 성형 개스킷 실 |
| 주문 번호 | 1044590000 |
| 유형 | HDC DG 10A |
| GTIN (EAN) | 4032248777037 |
| 수량 | 5 items |

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 1.23 g

온도

한계 온도 -40 °C ... 120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

버전

| | | | |
|---------|----------|----|-----|
| 설치 사이즈 | 2 | 실링 | NBR |
| 컬러(RAL) | RAL 7035 | BG | 2 |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |