

**HDC 64D TOBU 1M40G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

**일반 주문 데이터**

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M 40
주문 번호	<a href="#">1045560000</a>
유형	HDC 64D TOBU 1M40G
GTIN (EAN)	4032248780532
수량	1 items

HDC 64D TOBU 1M40G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E92202

치수 및 중량

높이	76 mm	높이 (인치)	2.9921 inch
너비	59 mm	폭 (인치)	2.3228 inch
순중량	310 g		

온도

한계 온도	-40 °C ... 125 °C
-------	-------------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	
화학 내성	물질	아세톤
	화학 내성	조건부 내성
	물질	석유 시추
	화학 내성	내성
	물질	디젤
	화학 내성	내성
	물질	에틸 알코올
	화학 내성	내성
	물질	변속기 오일
	화학 내성	내성
	물질	유압유
	화학 내성	내성
	물질	냉각수
	화학 내성	내성
	물질	석유 벤젠
	화학 내성	내성
	물질	땀
	화학 내성	내성
	물질	프리미엄 휘발유
	화학 내성	조건부 내성
물질	물	
화학 내성	내성	
물질	UV	
화학 내성	불안정	
물질	오존	
화학 내성	불안정	

버전

케이블 글랜드 수	0	케이블 엔트리 사이즈	M 40
상단부/하단부/리드	상부	커버	커버 미포함

## HDC 64D TOBU 1M40G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

상단 케이블 인입 수	1	측면 케이블 인입 수	0
하우징 디자인	상단 케이블 인입, 플러그 하우징	잠금 시스템 디자인	하단 측면의 측면 록킹 클램프
설계	high	설치 사이즈	8
케이블 인입	w. 스레드	유형	플러그
클램프 버전	사이드 록킹 클램프	실링	밀봉 없음
내부 나사산	M 40	컬러(RAL)	RAL 7035
BG	8	ModuPlug®에 적합함	예

### 일반 데이터

하우징 기본 재질	주조 알루미늄	표면 마감	파우더 코팅
보호 등급	IP65, 삽입됨 상태	EMC 하우징	아니요
잠금 요소의 재질	스테인레스 스틸		

### 크기

케이블 인입	w. 스레드	폭 하우징 C	43 mm
총 길이 하우징	120 mm	하우징 B의 높이	76 mm

### 분류


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 64D TOBU 1M40G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면



HDC 64D TOBU 1M40G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

베이스 하우징



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 24B SBU 1PG21G	버전
주문 번호	<a href="#">1661510000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190418069	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21
유형	HDC 24B SBU 2PG21G	버전
주문 번호	<a href="#">1661520000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190418076	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21
유형	HDC 64D SBU 2PG21G	버전
주문 번호	<a href="#">1661590000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190418144	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21
유형	HDC 64D SBU 2PG29G	버전
주문 번호	<a href="#">1661630000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190418182	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	29
유형	HDC 64D SBU 2M32G	버전
주문 번호	<a href="#">1786880000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248204120	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 64D SBU 2M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1786890000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248204137	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 24B SBU 2M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1787870000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248205318	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 24B SBU 1M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1901150000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248521258	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 64D SBU 1M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1904340000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248585601	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25

HDC 64D TOBU 1M40G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	HDC 64D SBU 1M32G	버전
주문 번호	<a href="#">1904350000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입될 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248585298	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 64D SBU 2M32G N	버전
주문 번호	<a href="#">2550540000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입될 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4064675005087	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 24B SBU 1PG21G N	버전
주문 번호	<a href="#">2560750000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입될 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118676747	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 64D SBU 2PG29G N	버전
주문 번호	<a href="#">2560790000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입될 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118894103	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 24B SBU 1M25G N	버전
주문 번호	<a href="#">2560960000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입될 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118673227	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 24B SBU 2M25G N	버전
주문 번호	<a href="#">2560970000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입될 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118676730	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 64D SBU 1M32G N	버전
주문 번호	<a href="#">2561050000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입될 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118680195	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 64D SBU 2M25G N	버전
주문 번호	<a href="#">2561060000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입될 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118680508	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32

벌크헤드 하우징



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

**HDC 64D TOBU 1M40G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	HDC 24B ABU	버전
주문 번호	<a href="#">1212400000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 벌크헤드
GTIN (EAN)	4008190083939	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 사이드 록킹 클램프 비교체형,
수량	1 ST	표준, 케이블 엔트리 사이즈: none
유형	HDC 24B ABU N	버전
주문 번호	<a href="#">2488600000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 벌크헤드
GTIN (EAN)	4050118541533	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈:
수량	1 ST	none

커플링 후드



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 24B KBU 1PG21G	버전
주문 번호	<a href="#">1661720000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4008190418274	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21
유형	HDC 24B KBU 1PG29G	버전
주문 번호	<a href="#">1661730000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4008190418281	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	29
유형	HDC 64D KBU 1PG29G	버전
주문 번호	<a href="#">1661810000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4008190418359	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	29
유형	HDC 64D KBU 1M32G	버전
주문 번호	<a href="#">1786960000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4032248204205	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 24B KBU 1M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1787920000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4032248205363	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 64D KBU 1M32G N	버전
주문 번호	<a href="#">2559910000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4050118677416	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32

HDC 64D TOBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

커버



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 24B DMDQ 2QB	버전
주문 번호	<a href="#">1665640000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 하우징
GTIN (EAN)	4008190422660	커버하우징 상단부용 커버, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: none
유형	HDC 24B DMDQ 2QB N	버전
주문 번호	<a href="#">2559760000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 하우징
GTIN (EAN)	4050118676754	커버하우징 상단부용 커버, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: none

HDC 64D TOBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

대응물

벌크헤드 하우징



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 24B ABU	버전
주문 번호	<a href="#">1212400000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 벌크헤드
GTIN (EAN)	4008190083939	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 사이드 록킹 클램프 비교체형,
수량	1 ST	표준, 케이블 엔트리 사이즈: none
유형	HDC 24B ABU N	버전
주문 번호	<a href="#">2488600000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 벌크헤드
GTIN (EAN)	4050118541533	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈:
수량	1 ST	none

커플링 후드



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 24B KBU 1M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1787920000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4032248205363	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 24B KBU 1PG21G	버전
주문 번호	<a href="#">1661720000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4008190418274	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21

HDC 64D TOBU 1M40G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

대응물

유형	HDC 24B KBU 1PG29G	버전
주문 번호	<a href="#">1661730000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4008190418281	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	29
유형	HDC 64D KBU 1M32G	버전
주문 번호	<a href="#">1786960000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4032248204205	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 64D KBU 1PG29G	버전
주문 번호	<a href="#">1661810000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4008190418359	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	29

베이스 하우징



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 24B SBU 1M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1901150000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248521258	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 24B SBU 1M25G N	버전
주문 번호	<a href="#">2560960000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118673227	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 24B SBU 1PG21G	버전
주문 번호	<a href="#">1661510000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190418069	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21
유형	HDC 24B SBU 1PG21G N	버전
주문 번호	<a href="#">2560750000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118676747	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 24B SBU 2M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1787870000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248205318	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25

## HDC 64D TOBU 1M40G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 대응물

유형	HDC 24B SBU 2PG21G	버전
주문 번호	<a href="#">1661520000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190418076	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21
유형	HDC 24B SBU 2M25G N	버전
주문 번호	<a href="#">2560970000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118676730	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 64D SBU 1M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1904340000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248585601	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 64D SBU 1M32G	버전
주문 번호	<a href="#">1904350000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248585298	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 64D SBU 1M32G N	버전
주문 번호	<a href="#">2561050000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118680195	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 64D SBU 2M25G	버전
주문 번호	<a href="#">1786890000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248204137	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 64D SBU 2M25G N	버전
주문 번호	<a href="#">2561060000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118680508	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 64D SBU 2M32G	버전
주문 번호	<a href="#">1786880000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248204120	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 64D SBU 2M32G N	버전
주문 번호	<a href="#">2550540000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4064675005087	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 64D SBU 2PG21G	버전
주문 번호	<a href="#">1661590000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190418144	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21
유형	HDC 64D SBU 2PG29G	버전
주문 번호	<a href="#">1661630000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190418182	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	29
유형	HDC 64D SBU 2PG29G N	버전
주문 번호	<a href="#">2560790000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118894103	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32