

IE-OP-V04P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



정션 박스, IEC 61076-3-106에 따른 PushPull 플러그인
커넥터 ver.4용 설계, 플라스틱

일반 주문 데이터

버전	Wall-mounted junction box, IP67, Variant 4 to IEC 61076-3-106
주문 번호	1045780000
유형	IE-OP-V04P-1S
GTIN (EAN)	4032248779963
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	106.9 mm	깊이 (인치)	4.2087 inch
높이	61.6 mm	높이 (인치)	2.4252 inch
너비	41.8 mm	폭 (인치)	1.6457 inch
순중량	6.5 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	검정
하우징 기본 재질	PA	장착 유형	바닥 장착, 노출된 결선용, 벽면 장착
보호 등급	IP67	플러그 주기	750

일반 표준

커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 4
--------	------------------------

분류

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


IE-OP-V04P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

치수 도면



IE-OP-V04P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

RJ45



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

유형	IE-BI-RJ45-FJ-B	버전
주문 번호	1963840000	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
수량	10 ST	
유형	IE-BI-RJ45-FJ-P	버전
주문 번호	1963830000	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
수량	10 ST	
유형	IE-BI-RJ45-FJ-A	버전
주문 번호	1962850000	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
수량	10 ST	

Sets - RJ45

IEC 61076-3-106 ver.4(IEC24702)에 따른 PushPull
플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함 플라스틱



일반 주문 데이터

유형	IE-PS-V04P-RJ45-FH	버전
주문 번호	1963160000	RJ45 플러그, 공구 불필요, 버전 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4032248651665	2010)
수량	10 ST	