AP MCZ1.5 SW 1683



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지











1

그림과 유사

5개의 텐션 스프링 클램프 결선이 있는 모듈 단자대 형식의 소형 하우징을 엽니다. 라벨링에 투명 경첩이 있는 상단 플레이트를 사용할 수 있으며 전위차계 및 상태 디스플레이에 접근할 수 있습니다. 3개의 상단 결선을 연결하는 데 플러그인 점프바를 사용할 수 있습니다. 하우징을 닫기 위한 커버 플레이트도 제공됩니다.

일반 주문 데이터

| 버전 | 엔드 플레이트, OMNIMATE 하우징 - TERMINALBOX 검정, 엔드 플레이트, 너비: 1.5 mm |
|------------|--|
| 주문 번호 | <u>1046410000</u> |
| 유형 | AP MCZ1.5 SW 1683 |
| GTIN (EAN) | 4032248782246 |
| 수량 | 50 items |

AP MCZ1.5 SW 1683



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

| 승인 | | | |
|--|---------------------|--------------------|-------------|
| ROHS | ᄌᄉ | | |
| | 준수 | | |
| 치수 및 중량 | | | |
| 깊이 | 55.85 mm | 깊이 (인치) | 2.1988 inch |
| 높이 | 91 mm | 높이 (인치) 높이 (인치) | 3.5827 inch |
| 표이 너비 | 1.5 mm | 폭 (인치) | 0.0591 inch |
| | 0 mm | 순중량 | 6.12 g |
| 환경 제품 규정 준수 | | | |
| | | | |
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 | | |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 | | |
| 재료 데이터 | | | |
| | V 0 | 지신체 그림 | |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | 절연재 그룹 | Illa |
| 표면 마감 | 미처리 | 기본 재질 | PA 66/6 |
| CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | 600 ≤ CTI | | |
| 일반 데이터 | | | |
| | -1-1 | | |
| 컬러 코드 | 검정 | 보호등급 | IP20(설치 상태) |
| 장착 레일 | TS 35 | 컬러 차트(유사) | RAL 9011 |
| 캡슐화 옵션 | <mark>ଖ</mark> | | |
| 조립품 속성 | | | , |
| 극 수 | 5 | | |
| 하우징 속성 | | | ' |
| | | | |
| 극 수 | 5 | | |
| 분류 | | | |
| ETIM 7.0 | EC000886 | ETIM 8.0 | EC000886 |
| ETIM 9.0 | EC001031 | ETIM 10.0 | EC001031 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 13.0 | 27-19-06-02 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | _: |

카탈로그 상태 / 도면 2



AP MCZ1.5 SW 1683



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

