

## IE-BHD-V14M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull  
플러그인 커넥터, 금속, 빈 하우징

## 일반 주문 데이터

버전	Empty enclosure, Device flange
주문 번호	<a href="#">1047940000</a>
유형	IE-BHD-V14M
GTIN (EAN)	4032248784486
수량	10 items

## IE-BHD-V14M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cULus)	E316369

## 치수 및 중량

깊이	13.2 mm	깊이 (인치)	0.5197 inch
높이	42 mm	높이 (인치)	1.6535 inch
너비	22.2 mm	폭 (인치)	0.874 inch
순중량	14.9 g		

## 온도

보관 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도	

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 데이터

컬러 코드	기타	하우징 기본 재질	아연 주조
보호 등급	IP67	플러그 주기	750
구성	리밸링 태그 헤더 포함 플러그 하우징: 9*11 mm; RJ45 및 광섬유 인서트 고정에 적합		

## 일반 표준


커넥터 표준	IEC 61076-3-117 Var. 14	인증 번호(cULus)	E316369
--------	-------------------------	--------------	---------

## 분류

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

## 도면

## 치수 도면



## 치수 도면

