WQV 4/3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지









인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템를 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 노란색, 41 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 7.6 mm		
주문 번호	<u>1054560000</u>		
유형	WQV 4/3		
GTIN (EAN)	4008190168971		
수량	50 items		

WQV 4/3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
<u> </u>					
ROHS	준수				
치수 및 중량	'				
깊이	18 mm	깊이 (인치)	0.7087 inch		
높이	16.7 mm	높이 (인치)	0.6575 inch		
선비	7.6 mm	폭 (인치)	0.2992 inch		
순중량	3.54 g				
온도					
нлог	25 % 55 %	XH 0F	F °C 40 °C		
<u>보관 온도</u> 연속 작동 온도, 최소	-25 °C55 °C -60 °C	 주변 온도 연속 작동 온도, 최대	5 °C40 °C 130 °C		
	-00 C	한국 국중 근고, 의대 	130 C		
환경 제품 규정 준수					
RoHS 준수 상태	조수, 예외 미존재				
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
등급 데이터					
정격 전압	400 V	정격 전류	41 A		
시스템 사양					
버전	단자대용				
	EM-118				
일반					
극 수	3	설치 권고	직접 장착		
자재 데이터					
기본 재질	PA 66	컬러 코드	노란색		
UL 94 가연성 등급	V-0				
추가 기술 데이터	,		,		
장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착		
폭발 테스트 버전	아니요	르시 C꾸	ды ой		
크기	'				
□[+////D)	0.40				
피치(mm)(P)	6.10 mm		,		
분류			·		
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489		
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489		
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40		
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40		
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40		
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03		
ECLASS 15.0	27-25-03-03				

카탈로그 상태 / 도면 2



WQV 4/3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

점프바용 절단 및 노칭 공구



- 바이드뮬러 Z-시리즈 점프바용
- WQV 2.5 ~ WQV 35 점프바용
- 단자대 WSI 6의 점프바 윈도우용

일반 주문 데이터

수량

유형 WAW 1 NEUTRAL 주문 번호 <u>9004500000</u> GTIN (EAN) 4008190053925

1 ST

버전

Miscellaneous tools

카탈로그 상태 / 도면 3