AP 100 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다.

프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다.

또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

	<u> </u>
버전	엔드 플레이트, RS 100 검정, 엔드 플레이트 양쪽, 너비: 27.2 mm
주문 번호	1057540000
유형	AP 100 BK
GTIN (EAN)	4032248799688
수량	20 items



AP 100 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
깊이	23.8 mm	깊이 (인치)	0.937 inch	
높이	108.2 mm	높이 (인치)	4.2598 inch	
너비	27.2 mm	폭 (인치)	1.0709 inch	
순중량	7.4 g			
환경 제품 규정 준수				
D. LIO 조스 사태	조스 레이미조케			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
재료 데이터				
UL 94 가연성 등급	V-2	절연재	PA 66	
절연재 그룹	l	표면 마감	미처리	
기본 재질	PA 66	CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수)	600 ≤ CTI	
일반 데이터		'		
컬러 코드	검정	보호 등급	IP20(설치 상태)	
장착 레일	TS 32, TS 35	컬러 차트(유사)	RAL 9011	
캡슐화 옵션	아니요			
분류				
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031	
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779	
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92	
ECLASS 13.0	27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02	
ECLASS 15.0	27-19-06-02			



AP 100 BK




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

RAIL MOUNTING FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)





데이터 시트

AP 100 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

RS 100 - 프로파일 하우징



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다.

프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다.

또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

유형 PTSC KB40X14 버전 주문 번호 <u>4019420000</u> 장착 스크류 (단자대), 0.00 mm, 스틸, 깊이: 7 mm, 너비: 16.9 mm, GTIN (EAN) 4008190243029 높이: 7 mm 수량 100 ST