



일반 주문 데이터

버전	Empty enclosure
주문 번호	1058100000
유형	IE-PH-V14M-FO
GTIN (EAN)	4032248799213
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E316369

치수 및 중량

깊이	72.45 mm	깊이 (인치)	2.8524 inch
높이	26.8 mm	높이 (인치)	1.0551 inch
너비	22.3 mm	폭 (인치)	0.878 inch
순중량	56.33 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

일반 표준


커넥터 표준	IEC 61076-3-117 Var. 14	인증 번호(cULus)	E316369
--------	-------------------------	--------------	---------

분류

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

도면

치수 도면



LWL-SC

플러그인 커넥터 ver.1 / 4 / 14용 FO SC 인서트



일반 주문 데이터

유형	IE-PI-SCRJ-SM	버전
주문 번호	1067390000	SC 인서트, 플러그 인서트 SCRJ, 싱글 모드
GTIN (EAN)	4032248820863	
수량	10 ST	
유형	IE-PI-SCRJ-MM	버전
주문 번호	1067380000	SC 인서트, 플러그 인서트 SCRJ, 멀티 모드
GTIN (EAN)	4032248821129	
수량	10 ST	
유형	IE-PI-SCRJ-POF	버전
주문 번호	1067410000	SC 인서트, 플러그 인서트 SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
수량	10 ST	

더스트 캡

먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호




일반 주문 데이터

유형	IE-PP-V14P	버전
주문 번호	1058280000	플러그 하우징 보호 캡
GTIN (EAN)	4032248799374	
수량	10 ST	

액세서리

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다.

Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	ESG 9/11 K MC NE WS	버전	
주문 번호	1857440000		ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착
GTIN (EAN)	4032248402731		
수량	200 ST		