

**IE-BSS-V14M-LCD-MM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull  
플러그인 커넥터 세트, LC 인서트 포함 금속

**일반 주문 데이터**

버전	플랜지 FO, IP67, Variant 14 표준화 플랜지, LC Duplex 커플링, 멀티모드
주문 번호	<a href="#">1058130000</a>
유형	IE-BSS-V14M-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	4032248799244
수량	10 items

## IE-BSS-V14M-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	33 mm	깊이 (인치)	1.2992 inch
높이	42 mm	높이 (인치)	1.6535 inch
너비	22.2 mm	폭 (인치)	0.874 inch
순중량	24.7 g		

## 온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 데이터

품목 설명	Variant 14 표준화 플랜지, LC Duplex 커플링	컬러 코드	기타
하우징 기본 재질	아연 주조	장착 유형	스크류 2개
보호 등급	IP67	플러그 주기	500
파이버 유형	멀티모드	삽입 손실	≤ 0.4 dB
결선 1	LC Duplex	결선 2	LC Duplex
반사 손실(감쇠)	≥ 30 dB		

## 일반 표준

커넥터 표준	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-20
--------	--

## 분류


ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

**IE-BSS-V14M-LCD-MM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**도면**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**설치 단면**

**IE-BSS-V14M-LCD-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리****더스트 캡**

먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

**일반 주문 데이터**

유형	IE-BP-V14P	버전
주문 번호	<a href="#">1058310000</a>	플랜지 장착 하우징, 보호 캡
GTIN (EAN)	4032248799404	
수량	10 ST	