

## IE-BSC-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull  
플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함 금속

## 일반 주문 데이터

버전	플랜지 RJ45, IP67, Variant 14 메탈, RJ45-RJ45 커플러, RJ45 어댑터 채용 중앙 잠금 플랜지, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
주문 번호	<a href="#">1058250000</a>
유형	IE-BSC-V14M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248799350
수량	10 items

## IE-BSC-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cULus)	E316369

## 치수 및 중량

순중량	73.53 g
-----	---------

## 온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## 일반 데이터

결선 1	RJ45	결선 2	RJ45
품목 설명	Variant 14 메탈, RJ45-RJ45 커플러, RJ45 어댑터 채용 중앙 잠금 플랜지	실링 자재	NBR
하우징 기본 재질	아연 주조	범주	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
접점 표면	금 도금 니켈	외피 직경, 최소	5 mm
외피 직경, 최대	10 mm	장착 유형	센트럴 케이블 글랜드
차폐	360도 올라운드 인클로저	보호 등급	IP67
플러그 주기	750		

## 전기 속성

절연 강도, 접점/차폐	≥ 1500 V AC/DC	절연 강도, 접점/접점	≥ 1000 V AC/DC
--------------	----------------	--------------	----------------

## 일반 표준


커넥터 표준	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51	인증 번호(cULus)	E316369
--------	---	--------------	---------

## 분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

## 도면

## 설치 단면



## IE-BSC-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

## 일반 주문 데이터

유형	IE-BP-V14P	버전
주문 번호	<a href="#">1058310000</a>	플랜지 장착 하우징, 보호 캡
GTIN (EAN)	4032248799404	
수량	10 ST	