


제품 이미지



그림과 유사

WeiCoS 시스템의 플러그는 모든 다양한 결선 방식에 사용할 수 있습니다. 제품 범위에는 1~10폴의 사전 조립된 커넥터와 개별 조립 옵션이 포함됩니다. 이로써 모든 응용 분야에 적합한 최고의 유연성을 보장합니다. 맞춤형 액세스서는 환경적 영향으로부터 보호 및 안전을 향상시킵니다.

일반 주문 데이터

버전	Z-시리즈, 스트레인 릴리프
주문 번호	1059110000
유형	ZZE ZP2.5/4/K
GTIN (EAN)	4032248840922
수량	25 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	7.87 mm	깊이 (인치)	0.3098 inch
높이	54.5 mm	높이 (인치)	2.1457 inch
너비	19.9 mm	폭 (인치)	0.7835 inch
순중량	1.94 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...55 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전 스트레인 릴리프

일반

설치 권고 직접 장착

자재 데이터

기본 재질	PA 66 GF 30	컬러 코드	노란색
UL 94 가연성 등급	HB		

추가 기술 데이터

설치 권고 직접 장착

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		