



IEC 23570(DESINA) 규격 HQ 커넥터가 채용된 선조립 FieldPower® 커넥터를 활용하여 분산형 모터 컨트롤러 장치를 빠르고 편리하게 결선하십시오.

### 일반 주문 데이터

버전	FieldPower®, 케이블, 와이어 개수: 4, Ölflex Classic 110 4G2.5 또는 유사, 부서: 2.5 mm <sup>2</sup> , 3 m, 3 m
주문 번호	<a href="#">1059170000</a>
유형	FPL 4G2.5/PD/F/3+3
GTIN (EAN)	4032248805884
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 921.36 g

온도

보관 온도 작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	13ce035c-fa1c-4432-a4df-1b9d07f69a8d

분류

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

