

그림과 유사



그림과 유사

재밀봉 및 재사용이 가능한 케이블 묶음끈, 임시로
번들링하거나 열기-닫기 기능이 필요한 경우에 적합합니다.

일반 주문 데이터

버전	케이블 타이, 7.5 x 350 mm, 폴리아미드 66, 220 N
주문 번호	1059240000
유형	CB-R 350/7,5 NC
GTIN (EAN)	4032248806188
수량	4000 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	2 mm	길이 (인치)	0.0787 inch
높이	350 mm	높이 (인치)	13.7795 inch
너비	7.5 mm	폭 (인치)	0.2953 inch
순중량	3.84 g		

온도

작동 온도 범위 -40...85 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

설치 자재

UV-차단	No	다시 열기 위한 용도	예
UL 94 가연성 등급	V-2	작동 온도 범위, 최대	85 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	할로겐	아니요
케이블 직경, 최대	100 mm	기본 재질	폴리아미드 66
텐션 강도	220 N	번들 직경, 최대	100 mm
텐션 강도(파운드 힘)	49 lbf	번들 직경, 최소	3.5 mm

중요 참고 사항

제품 정보
박스 내 봉투 수(개): 40
휴대용 포켓 크기의 박스 내 품목 수(개): 100
1개 배송 단위는 1박스 수량에 해당하며, 배송 단위의 배수만 주문 가능합니다.

분류

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

도면

도면

