

**IE-C5DB4RE0100MCAXXX-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

조립된 IE 케이블, 철도 케이블, Cat.5, 청색 또는 흑색, M12

**일반 주문 데이터**

버전	시스템 케이블, M12 D-코드 - IP 67 직각 핀, 개방, Cat. 5e, Radox EM 104, 10 m
주문 번호	<a href="#">1059900100</a>
유형	IE-C5DB4RE0100MCAXXX-X
GTIN (EAN)	4032248808656
수량	1 items

## IE-C5DB4RE0100MCAXXX-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

길이	10 m	길이 (인치)	393.7008 inch
순중량	706.64 g		

## 온도

보관 온도		작동 온도	-25 °C...85 °C
설치 온도	-25 °C...90 °C		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## 일반 표준

커넥터 표준	IEC 61076-2-101
--------	-----------------

## 케이블 특정 표준

플루오르 성분	According to EN 60684-2 Section 45.2	번들 케이블에서 수직으로 화염 전파	EN 50266 규격, EN 50305, EN 60332-3-25, NF C32-070, 2.1 규격, UL1685, 12(FT4 exp.) 규격
멀티 와이어 금속 데이터 및 컨트롤 케이블	According to EN50288-2-2	수소 할로겐 화합물 성분	According to EN-50267-2-1
종기의 부식성	EN 50267-2-2	철로 차량에 대한 화재 안전성	BS 6853, GM/RT 2130, Ia, Ib, II 규격, According to EN 45545, HL1 - HL3, DIN 5510 1-4 규격, NF F16-101, A1, A2, B 규격, According to UNI CEI 11170, LR1-LR4, NFPA 130
연기 침투성	According to BS 6853 Appendix D, According to IEC 61034-2, UL1685, 12(FT4 exp.) 규격	유독 가스	According to BS 6853 Appendix B

## 케이블 구조

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 22	외피 색상	검정
단면적	4*AWG 22/7 - 0.32 mm <sup>2</sup>	차폐	SF/UTP
와이어 개수	4	절연재 단면적	1.95 mm
절연	PE	외피 직경, 최대	7.55 mm
외피 직경, 최소	6.95 mm	재질 외피	Radox EM 104
컬러 코딩	노란색, 흰색, 주황색, 파란색	와이어 재질	구리 합금

**IE-C5DB4RE0100MCAXXX-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****케이블의 기계적 및 재질 속성**

오일 저항	in accordance with EN 50264-1 or EN 50306-1	할로겐	아니요
최소 구부림 반경, 반복	6 *직경	최소 구부림 반경, 한 번만	10 x 케이블 직경
화염 내성	in accordance with IEC 60332-1-2, NF C32-070, 2.1 규격, NFPA 130	증기의 부식성	EN 50267-2-2
연기 침투성	According to BS 6853 Appendix D, According to IEC 61034-2, UL1685, 12(FT4 exp.) 규격		

**케이블의 전기 속성**

범주	Cat. 5e
----	---------

**플러그, 우**

플러그 우측	자유 컨ектор 엔드
--------	--------------

**플러그, 좌**

플러그 좌측	M12, D-코딩, 풀 수[In-Block]: 4, IP67, 수형 접점, 0° 꺾임, 플러그, 플라스틱, 차폐
--------	--


**분류**

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		


**IE-C5DB4RE0100MCAXXX-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**도면****상세 도면**

M12	
yellow	1
white	2
orange	3
blue	4

**상세 도면**

## IE-C5DB4RE0100MCAXXX-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## Screwty® 케이블 그랜드 툴



어느 응용 분야에도 이상적인 공구  
Screwty®는 모든 공통 센서 및 액추에이터 케이블을  
조이기 위한 이상적인 다목적 공구입니다. 접근이 어려운  
라운드형 플러그도 Screwty®를 사용하여 접근할 수  
있습니다. 과도한 힘을 주지 않고도 간단한 회전만으로  
커넥터를 조이거나 풀 수 있습니다. Screwty®는 다른  
제조사의 거의 모든 케이블과 플러그에 맞기 때문에(90%  
이상) 독창적인 글로벌 솔루션입니다. Screwty®는 기존의  
1/4" 어댑터가 있는 핸들로 구성되어 있습니다. 그러므로,  
이 제품은 모든 크기에 사용 가능합니다: M12 및 M8  
라운드 플러그인 커넥터, M12F 및 M8F 맞춤형 플러그 및  
소켓은 물론 모든 M23 플러그 및 소켓.

## 일반 주문 데이터

유형	SCREWTY-M12	버전
주문 번호	<a href="#">1900000000</a>	Cable gland tool for moulded M12 lines
GTIN (EAN)	4032248375868	
수량	1 ST	

## Screwty® 케이블 그랜드 툴(토크 기능 탑재)



어느 응용 분야에도 이상적인 공구  
Screwty®는 모든 공통 센서 및 액추에이터 케이블을  
조이기 위한 이상적인 다목적 공구입니다. 접근이 어려운  
라운드형 플러그도 Screwty®를 사용하여 접근할 수  
있습니다. 과도한 힘을 주지 않고도 간단한 회전만으로  
커넥터를 조이거나 풀 수 있습니다. Screwty®는 다른  
제조사의 거의 모든 케이블과 플러그에 맞기 때문에(90%  
이상) 독창적인 글로벌 솔루션입니다. Screwty®는 기존의  
1/4" 어댑터가 있는 핸들로 구성되어 있습니다. 그러므로,  
이 제품은 모든 크기에 사용 가능합니다: M12 및 M8  
라운드 플러그인 커넥터, M12F 및 M8F 맞춤형 플러그 및  
소켓은 물론 모든 M23 플러그 및 소켓.

## 일반 주문 데이터

유형	SCREWTY-M12-DM	버전
주문 번호	<a href="#">1900001000</a>	Cable gland tool for moulded M12 lines
GTIN (EAN)	4032248436408	
수량	1 ST	

## IE-C5DB4RE0100MCAXXX-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## Screwty® 케이블 그랜드 툴



어느 응용 분야에도 이상적인 공구  
Screwty®는 모든 공통 센서 및 액추에이터 케이블을  
조이기 위한 이상적인 다목적 공구입니다. 접근이 어려운  
라운드형 플러그도 Screwty®를 사용하여 접근할 수  
있습니다. 과도한 힘을 주지 않고도 간단한 회전만으로  
커넥터를 조이거나 풀 수 있습니다. Screwty®는 다른  
제조사의 거의 모든 케이블과 플러그에 맞기 때문에(90%  
이상) 독창적인 글로벌 솔루션입니다. Screwty®는 기존의  
1/4" 어댑터가 있는 핸들로 구성되어 있습니다. 그러므로,  
이 제품은 모든 크기에 사용 가능합니다: M12 및 M8  
라운드 플러그인 커넥터, M12F 및 M8F 맞춤형 플러그 및  
소켓은 물론 모든 M23 플러그 및 소켓.

## 일반 주문 데이터

유형	SCREWTY SET	버전
주문 번호	<a href="#">1910000000</a>	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248436842	
수량	1 ST	

## Screwty® 케이블 그랜드 툴(토크 기능 탑재)




어느 응용 분야에도 이상적인 공구  
Screwty®는 모든 공통 센서 및 액추에이터 케이블을  
조이기 위한 이상적인 다목적 공구입니다. 접근이 어려운  
라운드형 플러그도 Screwty®를 사용하여 접근할 수  
있습니다. 과도한 힘을 주지 않고도 간단한 회전만으로  
커넥터를 조이거나 풀 수 있습니다. Screwty®는 다른  
제조사의 거의 모든 케이블과 플러그에 맞기 때문에(90%  
이상) 독창적인 글로벌 솔루션입니다. Screwty®는 기존의  
1/4" 어댑터가 있는 핸들로 구성되어 있습니다. 그러므로,  
이 제품은 모든 크기에 사용 가능합니다: M12 및 M8  
라운드 플러그인 커넥터, M12F 및 M8F 맞춤형 플러그 및  
소켓은 물론 모든 M23 플러그 및 소켓.

## 일반 주문 데이터

유형	SCREWTY SET -DM	버전
주문 번호	<a href="#">1920000000</a>	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248436859	
수량	1 ST	

## 액세서리

## 블랭크



TM-I는 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증된 마커 유형입니다. 긴 문자열을 사용한 개별 라벨링에 다양한 길이의 태그를 사용할 수 있습니다. 프로젝트 마커 필드 덕분에 분리 및 설치가 간편합니다. 슬리브 사전 장착 및 태그 개장으로 용도가 넓습니다.

TM-I의 특별한 모양 덕분에 조립이 쉽고 견고한 배치가 가능합니다. 시판되는 다양한 슬리브와 호환됩니다.

MultiCard 형식 덕분에 SMark 레이저 프린터, PrintJet CONNECT, 플로터 또는 STI 펜으로 태그를 쉽게 편리하게 인쇄할 수 있습니다.

- 프로젝트 마커 필드 덕분에 분리 및 설치가 간편합니다.
- 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증
- 슬리브 사전 장착 및 태그 개장으로 용도가 넓습니다.
- CLI T 슬리브와 연계하여 P-잉크 또는 STI 펜으로 라벨링하기에 적합하지 않음

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

## 일반 주문 데이터

유형	TM-I 12 MC NE GE	버전
주문 번호	<a href="#">1718411687</a>	TM-I, 인서트 마커, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190348984	
수량	320 ST	
유형	TM-I 18 MC NE GE	버전
주문 번호	<a href="#">1718431687</a>	TM-I, 인서트 마커, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190349028	
수량	320 ST	