

**SAIL-M12BG-CD-3.0B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



두 I/O 슬레이브 사이 또는 컨트롤과 하나의 I/O 모듈 사이를 결선하는 가장 안정적인 방법은 선조립 케이블을 사용하는 것입니다. 케이블 라인은 PROFIBUS, CANopen, DeviceNet™, EtherCAT 및 이더넷을 포괄합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	버스 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M12, 극 수: 5, 3 m, 암형 소켓, 직선, 차폐: 예, LED: 아니요, 외피 재질: PVC, 할로겐: 예
주문 번호	<a href="#">1060120300</a>
유형	SAIL-M12BG-CD-3.0B
GTIN (EAN)	4032248809011
수량	1 items

SAIL-M12BG-CD-3.0B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cULus)	E307231

치수 및 중량

길이	3 m	길이 (인치)	118.1102 inch
순중량	214 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

케이블의 기술 사양

케이블 길이	3 m	외피 색상	보라색
오일 저항	in accordance with IEC 60811-2-1	케이블 캐리어에 적합	아니요
코어 단면적	0.34 mm <sup>2</sup>	와이어 개수	5
차폐	예	할로겐	예
절연	PVC	가속	7 m/s <sup>2</sup>
구부림 반경, 최소, 고정	10 x 케이블 직경	구부림 주기	5 Mio
와이어 단면(프린트/온라인)	2 x 0.34 mm <sup>2</sup> + 2 x 0.22 mm <sup>2</sup>	화염 내성	According to IEC 60754-1
속도	180 m/min	외피 재질	PVC
구성 가능 케이블 길이	아니요	UL AWM 방식 규격 외부 클래딩	2571 (80 °C)
하이브리드 케이블	아니요	조사 교차결합	아니요
용접 스파크 저항	아니요	컬러 코딩	적색, 검은색, 흰색, 파란색
온도 범위, 고정	-40...80 °C	용접 비드 내성	아니요
온도 범위, 이동	-25...80 °C	플 수	5
외경	6.7 mm ± 0.3 mm		

일반 기술 데이터

코딩	A-코딩	결선 나사산	M12
접점 표면	금도금	LED	아니요
버전	암형 소켓, 직선	하우징 기본 재질	PUR
접점 재질	CuZn35PB2	공칭 전압	125 V
정격 전류	4 A	보호 등급	IP67
플러그 주기	≥ 100	오염 심각도	3
접퍼 연결	아니요	나사산 링 재질	황동, 니켈 도금
하우징의 온도 범위	-25...+80 °C	조임 토크	M12: 0.8 - 1.2 Nm

전기 속성

공칭 전압	125 V
-------	-------

**SAIL-M12BG-CD-3.0B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

**일반 표준**

인증 번호(cULus) E307231

**케이블 특정 표준**

유독 가스 According to EN-50267-2-1

**플러그, 우**

플러그 우측 자유 컨덕터 엔드

**플러그, 좌**

플러그 좌측 M12, A-코딩, 풀 수[In-Block]: 5, IP67, 암형 접점, 직선, 플러그, 차폐

**분류**

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		


SAIL-M12BG-CD-3.0B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

도면

폴 계획




Socket



Socket

배선도

이상적 틀: Screwty® (토크 기능 탑재)



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

