

SAI-Y-4S-M12/M12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





일반 주문 데이터

버전	Y-플러그, M12 / M12	
주문 번호	<u>1060730000</u>	
유형	SAI-Y-4S-M12/M12	
GTIN (EAN)	4032248810192	
수량	1 items	

SAI-Y-4S-M12/M12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인

(長器

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 20.24 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태준수, 예외 미존재REACH SVHC0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	4	코딩	A-코딩
접점 표면	Au(금)	 하우징 기본 재질	PBT
공칭 전압	24 V	 정격 전류	4 A
보호 등급	IP67	오염 심각도	3
실드 결선	No	하우징의 온도 범위	-25 ~ +90 °C

표준

커넥터 표준 IEC 61076-2-101

결선 데이터

그룹 콘센트 - 플러그인 커넥터	M12 핀	단일 콘센트 1 - 플러그인 커넥터	M12 소켓
단일 콘센트 2 - 플러그인 커넥터	M12 소켓	조임 토크	M12: 0.8 - 1.2 Nm

일반 데이터

극 수	4	코딩	A-코딩
결선 나사산	M12 / M12	접점 재질, 소켓	CuSn
접점 재질, 핀	CuZn	접점 표면	Au(금)
하우징 기본 재질	PBT	공칭 전압	24 V
정격 전류	4 A	보호 등급	IP67
오염 심각도	3	 결선 1	M12/M12
- 결선 2	스크류	실드 결선	No
하우징의 온도 범위	-25 ~ +90 °C	컨덕터 O.D.	-

분류

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
ECLASS 13.0	27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

카탈로그 상태 / 도면 2

SAI-Y-4S-M12/M12




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

도면

치수 도면



치수 도면



배선도

1. Female M12



