



IEC 61076-3-106 ver.1(EtherNet/IP)에 따른 bayonet 플러그인 커넥터, 플라스틱, 빈 하우징

일반 주문 데이터

버전	Coupling, IP67, Variant 1 to IEC 61076-3-106
주문 번호	1061820000
유형	IE-CC-V01P
GTIN (EAN)	4032248811151
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	118.7 mm	깊이 (인치)	4.6732 inch
높이	42.4 mm	높이 (인치)	1.6693 inch
너비	41.8 mm	폭 (인치)	1.6457 inch
순중량	5.54 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	검정
하우징 기본 재질	PA UL 94 V0	장착 유형	바닥 장착, 노출된 결선용, 벽면 장착
보호 등급	IP67	플러그 주기	750

일반 표준


커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 1
--------	------------------------

분류

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

도면

치수 도면



액세서리

RJ45

ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC 및 정션 박스 IE-OM..., IE-OP..., IE-CC...용 RJ45 인서트



일반 주문 데이터

유형	IE-BI-RJ45-FJ-B	버전
주문 번호	1963840000	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
수량	10 ST	
유형	IE-BI-RJ45-FJ-P	버전
주문 번호	1963830000	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
수량	10 ST	
유형	IE-BI-RJ45-FJ-A	버전
주문 번호	1962850000	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
수량	10 ST	