

IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull 플러그인 커넥터 세트, SC 인서트 포함 금속

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 플랜지 FO, IP67, Variant 14 중앙 케이블 글랜드, SCRJ Duplex 커플링, 멀티모드, POF |
| 주문 번호 | 1062590000 |
| 유형 | IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C |
| GTIN (EAN) | 4032248813100 |
| 수량 | 10 items |

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cULus) | E316369 |

치수 및 중량

| | | | |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이 | 36.15 mm | 깊이 (인치) | 1.4232 inch |
| 높이 | 39.6 mm | 높이 (인치) | 1.5591 inch |
| 너비 | 39.6 mm | 폭 (인치) | 1.5591 inch |
| 순중량 | 55.72 g | | |

온도

| | | |
|-------|-------|----------------|
| 보관 온도 | 작동 온도 | -40 °C...70 °C |
| 설치 온도 | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |

일반 데이터

| | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|
| 품목 설명 | Variant 14 중앙 케이블 글랜드, SCRJ Duplex 커플링 | 컬러 코드 | 기타 |
| 하우징 기본 재질 | 아연 주조 | 보호 등급 | IP67 |
| 플러그 주기 | 500 | 파이버 유형 | 멀티모드, POF |
| 삽입 손실 | ≤ 0.4 dB | 결선 1 | SCRJ |
| 결선 2 | SCRJ | 반사 손실(감쇠) | ≥ 30 dB |


일반 표준

| | | | |
|--------|--|--------------|---------|
| 커넥터 표준 | IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24 | 인증 번호(cULus) | E316369 |
|--------|--|--------------|---------|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000752 | ETIM 9.0 | EC000752 |
| ETIM 10.0 | EC000752 | ECLASS 14.0 | 19-17-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-16 | | |

설치 단면



액세서리

더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| 유형 | IE-BP-V14P | 버전 | |
| 주문 번호 | 1058310000 | 플랜지 장착 하우징, 보호 캡 | |
| GTIN (EAN) | 4032248799404 | | |
| 수량 | 10 ST | | |