

IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull 플러그인 커넥터 세트, SC 인서트 포함 금속

일반 주문 데이터

버전	플랜지 FO, IP67, Variant 14 중앙 케이블 글랜드, SCRJ Duplex 커플링, 싱글모드
주문 번호	1062600000
유형	IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C
GTIN (EAN)	4032248813315
수량	10 items

IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E316369

치수 및 중량

깊이	36.15 mm	깊이 (인치)	1.4232 inch
높이	39.6 mm	높이 (인치)	1.5591 inch
너비	39.6 mm	폭 (인치)	1.5591 inch
순중량	55.81 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

일반 데이터

품목 설명	Variant 14 중앙 케이블 글랜드, SCRJ Duplex 커플링	컬러 코드	기타
하우징 기본 재질	아연 주조	보호 등급	IP67
플러그 주기	500	파이버 유형	싱글모드
삽입 손실	≤ 0.5 dB	결선 1	SCRJ
결선 2	SCRJ	반사 손실(감쇠)	≥ 40 dB


일반 표준

커넥터 표준	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	인증 번호(cULus)	E316369
--------	---------------------------------------	--------------	---------

분류

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

설치 단면



액세서리

더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

유형	IE-BP-V14P	버전	
주문 번호	1058310000	플랜지 장착 하우징, 보호 캡	
GTIN (EAN)	4032248799404		
수량	10 ST		