WAD 27 B GE/SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







플래시 기호가 있는 경고 커버는 사람과 기계에 더 높은 안전을 제공합니다. 응용 분야 내에서 외부 전압을 표시해야 하는 경우에 사용됩니다.

일반 주문 데이터

| 그룹 마커, 커버, 64 x 27 mm, 피치(mm)(P): 27.00 Weidmueller, 노란색 | | |
|---|--|--|
| <u>1062860000</u> | | |
| WAD 27 B GE/SW | | |
| 4008190127732 | | |
| 10 items | | |
| | | |

WAD 27 B GE/SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

| 승인 | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------|--|
| | | | | |
| ROHS | <u>준수</u> | | | |
| 치수 및 중량 | | | | |
| | | | · | |
| 높이 | 64 mm | 높이 (인치) | 2.5197 inch | |
| 너비 | 27 mm | 폭 (인치) | 1.063 inch | |
| 순중량 | 4.61 g | | | |
| 온도 | | | | |
| 작동 온도 범위 | -40100 °C | | | |
| 환경 제품 규정 준수 | - | | | |
| | | | | |
| RoHS 준수 상태 | 조수, 예외 미존재 | | | |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 | | | |
| 일반 | | | | |
| | | | | |
| 작동 온도 범위, 최대 | 100 °C | 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C | |
| 자재 데이터 | | | | |
| 기본 재질 | 폴리아미드 66 | 컬러 코드 | 노란색 | |
| 기는 제일 UL 94 가연성 등급 | | 걸니 꼬드 | 프로그 | |
| | <u> </u> | | | |
| 정격 데이터 IECEx/ATEX | | , | | |
| 715 OF HO | 40, 100 % | | | |
| 작동 온도 범위 | -40100 °C | | | |
| 크기 | | | | |
| | 07.00 | | | |
| 피치(mm)(P) | 27.00 mm | | | |
| 분류 | | | | |
| | | | | |
| ETIM 6.0 | EC000761 | ETIM 7.0 | EC000761 | |
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 | |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 | |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 | |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 | |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 | |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | | |
| | | | <u> </u> | |

카탈로그 상태 / 도면 2