WQV 16-4/6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지









인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템를 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 노란색, 76 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 11.90, 절연: 예, 너비: 13 mm		
주문 번호	1064000000		
유형	WQV 16-4/6		
GTIN (EAN)	4008190173067		
수량	10 items		

WQV 16-4/6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
ROHS	준수				
치수 및 중량					
7101	44.5	7101 (01 71)	1.0220 in all		
깊이 노이	41.5 mm	깊이 (인치)	1.6339 inch		
<u>높이</u> 너비	18.75 mm	 높이 (인치) 폭 (인치)	0.7382 inch		
<u> </u>	13 mm 11.88 g	폭(인제)	0.5118 inch		
	11.00 g				
온도					
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C		
<u> </u>	-60 °C	 연속 작동 온도, 최대	130 °C		
	-00 C		130 C		
환경 제품 규정 준수					
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재				
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
등급 데이터	,		,		
정격 전류	76 A				
	7071				
시스템 사양					
버전	단자대용				
 일반	,				
극 수	2	설치 권고	직접 장착		
자재 데이터					
기본 재질	PA 66	크로 크	노란색		
기는 세월 UL 94 가연성 등급	V-0	르니 쏘ㅡ			
추가 기술 데이터					
장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착		
크기					
피치(mm)(P)	11.90 mm				
분류			,		
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489		
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489		
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40		
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40		
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40		
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-03 27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03		
LCLA33 10.0	Z1-ZU-U3-U3				

카탈로그 상태 / 도면 2



WQV 16-4/6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

점프바용 절단 및 노칭 공구



- 바이드뮬러 Z-시리즈 점프바용
- WQV 2.5 ~ WQV 35 점프바용
- 단자대 WSI 6의 점프바 윈도우용

일반 주문 데이터

WAW 1 NEUTRAL 유형 주문 번호 9004500000 GTIN (EAN) 4008190053925

Miscellaneous tools

버전

수량 1 ST