

## 제품 이미지



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	점프바(단자대), 스크류, 노란색, 76 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 11.90, 절연: 예, 너비: 13 mm
주문 번호	<a href="#">1064000000</a>
유형	WQV 16-4/6
GTIN (EAN)	4008190173067
수량	10 items

## 기술 데이터

## 승인

ROHS 준수

## 치수 및 중량

깊이	41.5 mm	깊이 (인치)	1.6339 inch
높이	18.75 mm	높이 (인치)	0.7382 inch
너비	13 mm	폭 (인치)	0.5118 inch
순중량	11.88 g		

## 온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	130 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 등급 데이터

정격 전류 76 A

## 시스템 사양

버전 단자대용

## 일반

극 수 2 설치 권고 직접 장착

## 자재 데이터

기본 재질	PA 66	컬러 코드	노란색
UL 94 가연성 등급	V-0		

## 추가 기술 데이터

장착물 유형 스크류 설치 권고 직접 장착

## 크기

피치(mm)(P) 11.90 mm

## 분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 점프바용 절단 및 노칭 공구



- 바이드뮬러 Z-시리즈 점프바용
- WQV 2.5 ~ WQV 35 점프바용
- 단자대 WSI 6의 점프바 원도우용

## 일반 주문 데이터

유형	WAW 1 NEUTRAL	버전
주문 번호	<a href="#">9004500000</a>	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190053925	
수량	1 ST	